

ÖLFLEX® LIFT F

Soğuk havalarda esnek, PVC yassı kablolar

ÖLFLEX® LIFT F - Konveyörler ve asansör uygulamaları için düz PVC kontrol kablosu, U₀/U: 300/500V, H07VVH6-F / H05VVH6-F tabanlı

Bilgi

Kablo arabası uygulaması için

Az yer kaplayan tesisatlar

Ayrıca enerji zincirleri ve asansör uygulamaları için uygundur



Faydalar

Yassı kablolar yuvarlak kablolardan daha az yere ihtiyaç gösterir

Daha küçük bükülme yarıçapı mümkündür

Uygulama alanı

Vinçler ve taşıma sistemleri için

İç mekan vinçleri ve yüksek raflı tesisler

Makine parçaları taşımak için besleme hattı olarak

VDE tanımı uyarınca, bu ayrıca 35 m'ye kadar süspansiyon uzunluğunda ve 1,6 m/s seyahat maksimum hızında bir asansör kumanda kablosu olarak kullanılabilir

ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

EN 50214/ VDE 0283-2'ye dayanmaktadır

Ürün yapısı

Conductor made of bare copper wires

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Dış kılıf :PVC

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® LIFT F

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000825 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yassı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000825 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı kablo
Damar tanımlama kodu:	En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5 veya IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince telli, U_0/U 300/500 V versiyonlar VDE 0295 Sınıf 6 veya IEC 60228 Sınıf 6 uyarınca ekstra ince telli, U_0/U 450/750 V versiyonlar (nominal iletken kesiti 10 mm ² 'den itibaren: ince olarak bükümlü
Minimum bükülme yarıçapı:	Esnek kullanım: 10 x kablo kalınlığı
Nominal gerilim:	1,0 mm ² 'ye kadar: U_0/U : 300/500 V 1,5 mm ² 'den itibaren: U_0/U : 450/750 V
Test gerilimi:	3000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Esnek kullanım: 0 °C ila +70 °C (en fazla 1,0 mm ²) -15 °C ila +70 °C (1,5 mm ² ve daha büyük)

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® LIFT F

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® LIFT F Nominal gerilim U ₀ /U: 300/500 V, sıcaklık aralığı: 0 °C ila +70 °C				
0042020	12.0 G 1.0	36 x 4.7	115	392
0042021	16.0 G 1.0	48.5 x 4.7	153,6	521
0042022	20.0 G 1.0	59 x 4.7	192	645
0042023	24.0 G 1.0	71.5 x 4.7	230	772
Nominal gerilim U ₀ /U: 450/750 V, sıcaklık aralığı: -15 °C ila +70 °C				
00420013	4.0 G 1.5	15.5 x 5.2	57,6	132
00420023	5.0 G 1.5	19.7 x 5.2	72	170
0042003	7.0 G 1.5	27 x 5.2	100,8	236
0042004	8.0 G 1.5	29 x 5.2	115	266
0042005	10.0 G 1.5	36.5 x 5.2	144	333
0042006	12.0 G 1.5	42 x 5.2	172,8	422
00420073	4.0 G 2.5	19 x 5.9	96	206
00420083	5.0 G 2.5	24 x 5.9	120	257
0042009	7.0 G 2.5	32.5 x 5.9	168	345
0042010	8.0 G 2.5	35 x 5.9	192	390
0042050	12.0 G 2.5	52.5 x 5.9	288	580
00420113	4.0 G 4.0	21 x 6.8	153,6	343
0042012	7.0 G 4.0	38 x 6.8	268,8	589
00420133	4.0 G 6.0	24 x 7.3	230	425
00420143	4.0 G 10.0	30.5 x 9.5	384	709
00420153	4.0 G 16.0	35 x 10.8	614	1015
00420163	4.0 G 25.0	42 x 13	960	1366

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16