

ÖLFLEX® SERVO Basic Line, Siemens 6FX5002 (PVC) uyarınca

Güç zincirlerinde hafif zorlamalar için Core Line

Bilgi

Uygulama odaklı performans kategorilerinde kablolar
Yeni tip konnektör, güvenli ekranlama bağlantısı
PVC dış kılıf



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Standart kılıf üniteli konnektör



Su geçirmez

Faydalar

Bölgesel imalat dünya genelinde teslimat
Lapp kalite standartları

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Basic Line, Siemens 6FX5002 (PVC) uyarınca

Yarı otomatik üretim prosesi, dünya çapında değişmeyen yüksek kaliteyi garantiler

Uygulama alanı

Yiyecek & İçecek Endüstrisi paketlenme ve üretim makineleri
Ağaç İşleme Makineleri

Ürün özellikleri

PVC servo iletken, perdelenmiş
Basic Line, dayanıklı PVC dış kılıf ile statik uygulamalar için
İnovatif soket konsepti

Norm referansları / Onaylar

SIEMENS® standardı 6FX 5002 uyarınca tasarım
IEC 60332-1-2, VW-1, FT1 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

Tüm ürün yelpazesi
1,5mm² enine kesite sahip fren teli

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5.0:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu:

Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken
Tek perli versiyonlar: siyah, beyaz
Çift perli versiyonlar: beyaz sayılarla siyah 5; 6; 7; 8
0,34mm² perler: WH / BN / GN / YE

İletken bükümü:

IEC 60228/VDE 0295, sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

Ara sıra hareket: 15 x dış çap
Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim:

Güç ve kontrol damarları: IEC U₀/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V

Test gerilimi:

Damar/Damar: 4 kV
Damar/ekran: 4 kV

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı:

Ara sıra hareket: -5°C ila +70°C (UL: +80°C)
Sabit uygulama: -30°C to +80°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Siemens parça adları ((6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008), Siemens AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir. Diğer uzunluklar ve kablo sonlandırmaları talep üzerine sunulur. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. Diğer ürünler ve uzunluklar internette <https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/>

ÖLFLEX® SERVO Basic Line, Siemens 6FX5002 (PVC) uyarınca

Ürün kodu	Dış boyutlar (mm)	Uzunluk (m)	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	SIEMENS® montaj tanımlaması	Bakır indeksi kg/1.000 adet	Diğer ölçüler	Paket miktarı
ÖLFLEX® SERVO Basic Line, Siemens 6FX5002 (PVC) uyarınca							
5480002690	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC10	380	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
5480002715	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC20	380	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
5480003365	8	10.0	4G1,5	5CS01	880	Diğer uzunluklar mevcuttur	1

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16