

ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Bosch Rexroth / Indramat standardına uygun (PUR)

INDRAMAT®'a uygun servo hazır ürünler, kullanıma hazır ve test edilmiş



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Dayanıklılık



Standart kılıf üniteli konnektör



Su geçirmez

Faydalar

Bölgesel imalat dünya genelinde teslimat
Lapp kalite standartları

Uygulama alanı

Özellikle makine araç imalatı için
For travel distances up to 10 m
Yüksek dinamik beklentiler için
Otomatik montaj ve donatım makineleri Üretim hatları
Zincir uygulamaları

Ürün özellikleri

Yeni PUR servo kablo, halojen içermeyen & ekranlı
İnovatif soket konsepti
Güç zincirlerinde hafif zorlamalar için Core Line

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Bosch Rexroth / Indramat standardına uygun (PUR)**Not**

Lütfen enerji zinciri sistemlerinde kablolar için geçerli olan montaj talimatlarına uyun.
Maksimum kablo uzunluğu, ilgili servo motor üreticisinin spesifikasyonları uyarınca olmalıdır
Teknik veriler kullanılan kablolarla uyumludur

Ürün yapısı

Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep üzerine teslim edilebilir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	Supply cores: colored with white printing Brown with white printing: V / L2 Black with white printing: U/L1/C/L + Beyaz baskılı gri: W/L3/D/L-GN/GE koruyucu topraklama hatları Kontrol damarları: WS; SW
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Zincir uygulaması: 7,5 x hat çapı Sabit döşenmiş: 4x hat çapı
Nominal gerilim:	Güç ve kontrol damarları: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Test gerilimi:	Damar/Damar: 4 kV Damar/ekran: 4 kV
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı:	Hareketli: -40 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C) Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Alternatif büküm döngüleri:	5 milyon hareket

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Indramat parça adları (IKG, IKS, INK, INS, RKL ve RKG), Bosch Rexroth AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir.

Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.

Diğer tasarımlar ve uzunluklar talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Diğer ürünler ve uzunluklar internette <https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/>

ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Bosch Rexroth / Indramat
standardına uygun (PUR)

Ürün kodu	Uzunluk (m)	INDRAMAT® sipariş adı	Kablo tanımlama	Bakır indeksi kg/1.000 adet	Diğer ölçüler	Paket Miktarı
INDRAMAT®standart IKG tesisatı						
70345476	10.0	IKG4009-010	INK0653	1700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70345503	10.0	IKG4087-010	INK0603	3060	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70345521	10.0	IKG4163-010	INK0605	5650	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70345522	10.0	IKG4170-010	INK0605	5650	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70345541	10.0	IKG4020-010	INK0653	1700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70345542	10.0	IKG4018-010	INK0653	1700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70345543	10.0	IKG4016-010	INK0653	1700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70345545	10.0	IKG4050-010	INK0650	1890	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
INDRAMAT®standart RKL tesisatı						
70410000	10.0	RKL4330-010	INK0606	8380	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70392839	10.0	RKL4302-010	INK0653	1700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70410001	10.0	RKL4303-010	INK0653	1700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1