

X00V3-D Bakır Topraklama Kablosu

Soğuk atmosfer şartlarında esnek kalabilen <HAR> tipi çok telli iletkenli

X00V3-D, topraklama ve kısa devre için özel tek damarlı topraklama kablosu, esnek, -25 °C'ye kadar soğukta kullanım, şeffaf PVC dış kaplama

Bilgi

Saha bakım işlemleri öncesinde Topraklama
Soğuk havalarda esnek

X00V3-D



Soğuğa dirençli

Uygulama alanı

Onarımlar esnasında koruma sağlar
Enerji şirketleri ve demiryolu sistemlerinin yüksek gerilim tesisatlarında topraklama için
Makine parçaları ve EDP sistemlerinde topraklama cihazları ve potansiyel dengeleme için
Soğuk ortamlarda uygulamalar için

Norm referansları / Onaylar

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Ürün yapısı

Conductor made of bare copper wires
Dış kılıf: PVC bazlı, transparan

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

X00V3-D Bakır Topraklama Kablosu

Minimum bükülme yarıçapı:

Esnek kullanım: 12 x dış çap

Test gerilimi:

1.000 V

Sıcaklık aralığı:

Esnek kullanım: -25 °C ila +55 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Ambalaj boyutu: Makara $\leq$ 30 kg, aksi takdirde varil

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

X00V3-D Bakır Topraklama Kablosu

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16