

H07RN8-F

Dalgıç pompa kablosu; Önceden: "ÖLFLEX® AQUA RN8"

H07RN8-F, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, kauçuk, ağır, 450/750V, 10 metreye kadar daldırılabilir pompa kablosu, Sınıf 5, yağa dirençli, alev geciktirici

Bilgi

10 m derinliğe kadar kullanılır

Dalgıç pompa kablosu

Yağlara karşı dayanıklı



Soğuğa dirençli



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım



Faydalar

Dalma, uygulama standartları dikkate alınarak, örneğin EN 50565-2

EN 50565-2 uyarınca, deniz trafiği, hareketli su ve tehlike riski olan yerlerde kullanımı yasaktır,

Yüksek gerilmeler

Kablonun nihai uygulaması Avrupa CENELEC bölgesi içindeyse hızlandırılmış onay verilmesi için "<HAR>" testi ve sertifikasyon işareti ile <HAR>-sertifikalı tip uyumlu versiyonlar

Uygulama alanı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H07RN8-F

EN 50565-2 uyarınca kuru ve nemli odalar, yanı sıra dış mekanlar ve endüstriyel suda
Endüstriyel su sektöründe mobil, elektrikli cihazları bağlamak için
Dalgıç pompalar ile kullanım için
AD8 standarta göre 10 m derinliğe dalma

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı
Esnek

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-21 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikalı

Ürün yapısı

Conductor made of bare copper wires
Damar izolasyonu: Kauçuk bileşimi, tip EI 4
Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip EM2

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu:	En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	4 to 8 x dış çap (EN 50565-1)
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 450/750 V
Test gerilimi:	2500 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkeniz
Akım nominal değeri:	VDE 0298 Bölüm 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Sabit döşenmiş: -40 ila +60 °C Ara sıra hareketli: -25 °C ila +60 °C Maks. su sıcaklığı: +40 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels üründür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

H07RN8-F

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1600600	1 X 4.0	7.2 - 7.8	38,4	100
1600601	1 X 6.0	7.9 - 8.5	57,6	120
1600602	1 X 10.0	9.5 - 10.5	96	180
1600604	1 X 25.0	12.7 - 13.7	240	400
1600606	3 G 1.5	9.2 - 10.8	43,2	141
1600609	4 G 1.5	10.2 - 11.8	57,6	205
1600620	7 G 1.5	14 - 17.5	100,8	385
1600607	3 G 2.5	10.9 - 12.5	72	210
1600610	4 G 2.5	12.1 - 13.9	96	260
1600621	7 G 2.5	16.5 - 20	168	520
1600611	4 G 4.0	14.0 - 16.0	153,6	356
1600612	4 G 6.0	15.7 - 17.7	230,4	475
1600613	4 G 10.0	20.9 - 23.3	384	837
1600614	4 G 16.0	23.8 - 26.4	614,4	1220
1600615	4 G 25.0	28.9 - 32.1	960	1770
1600616	4 G 35.0	32.5 - 36.1	1344	2304