

NSGAFÖU 1,8/3 kV

1,8/3 kV anma gerilimi olan esnek tek iletkenli kauçuk kablo

NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, VDE sertifikalı, bağlantı kablosu, dış kaplamalı, kauçuk telli kablo, Sınıf 5, yağa dayanıklı, VDE 0250-602

Bilgi

Toplu taşıma

Kontrol paneli iç kablolama



Yağlara dayanıklı

Faydalar

Arrangements made of single-conductor cables NSGAFÖU in accordance with VDE 0250 Part 602 with nominal voltage of at least U0/U: 1.8/3 kV can be used for short circuit-proof and short-to-ground-proof installation up to 1000 V in acc. with VDE 0100 Part 520 and VDE 0298 Part 3

Uygulama alanı

Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması

Demiryolu araçları, otobüsler, şalt tesisleri ve güç dağıtıcıları (1000 V'a kadar kısa devreye karşı dayanıklı)

Kanallarda, tüplerde, borularda, su yollarında ve kapalı kurulum kanallarında

Demet halinde veya hareketli parçaların bağlantısı için

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı

Normatif anma gerilimi sınıfları U₀ / U 0.6 / 1 kVac ve 3.6 / 6 kVac talep üzerine

Tabloda yer alan dış çaplar maksimum değerleri içerir

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250-602 uyarınca <VDE> NSGAFÖU 1,8/3 kV kablo tipi sertifikasyonu

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

NSGAFÖU 1,8/3 kV

Ürün yapısı

Kalaylı bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
Damar izolasyonu: Kauçuk bileşimi tip 3GI3
Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip 5GM3

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 10 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 1,8/3 kV
Test gerilimi:	6000 V
Akım nominal değeri:	VDE 0298 Bölüm 4, Tablo 15 uyarınca
Sıcaklık aralığı:	Döşeme sırasında: -25 °C ila +80 °C Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

NSGAFÖÜ 1,8/3 kV

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1600300	1.5	7	14,4	60
1600301	2.5	7.5	24	70
1600302	4	9	38,4	90
1600303	6	9.5	57,6	120
1600304	10	11	96	180
1600305	16	13	153,6	250
1600306	25	15	240	390
1600307	35	16.5	336	470
1600308	50	18	480	625
1600309	70	20.5	672	880
1600310	95	24	912	1190
1600311	120	26	1152	1430
1600312	150	28	1440	1750
1600313	185	31	1776	2160
1600314	240	34.5	2304	2640
3026826	300	38	2880	3545