

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

Toplu taşıma araçları ve kablo tesisatları için halojen içermeyen, esnek, münferit damarlı kauçuk iletken

NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, VDE sertifikalı, güç kablosu, dış kaplamalı, kauçuk telli kablo, Sınıf 5, yağa dayanıklı, halojen içermez, VDE 0250-606

Bilgi

Toplu taşıma

Kontrol paneli iç kablolama

Halojen içermeyen



Halojen içermeyen

Faydalar

Arrangements made of single-conductor cables NSHXAFö in accordance with VDE 0250 Part 606 with nominal voltage of at least U0/U: 1.8/3 kV can be used for short circuit-proof and short-to-ground-proof installation up to 1000 V in acc. with VDE 0100 Part 520 and VDE 0298 Part 3

Uygulama alanı

Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması

Demiryolu araçları, otobüsler, şalt tesisleri ve güç dağıtıcıları (1000 V'a kadar kısa devreye karşı dayanıklı)

Kanallarda, tüplerde, borularda, su yollarında ve kapalı kurulum kanallarında

Demet halinde veya hareketli parçaların bağlantısı için

Ürün özellikleri

Halojen içermeyen: bir yangın durumunda düşük duman yoğunluğu ve düşük miktarda korozif gazların yayılması yoluyla, insan hayatı ve değerli varlıkları korumak için

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Standartlaştırılmış nominal gerilim sınıfı U0/U 3,6/6 kVac istek üzerine

Tabloda yer alan dış çaplar maksimum değerleri içerir

Norm referansları / Onaylar

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

VDE 0250-606 uyarınca <VDE> NSHXAFÖ 1,8/3 kV kablo tip sertifikasyonu

Ürün yapısı

İnce bakır tel bükümler

Damar izolasyonu: halojen içermeyen kauçuk bileşim tip 3GI3

Dış kılıf: Halojen içermeyen polimer bileşim, tip HM3

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 10 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 1,8/3 kV
Test gerilimi:	6000 V
Sıcaklık aralığı:	Döşeme sırasında: -25°C ila +70°C Sabit döşenmiş: -40°C ila +90°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
3022673	1.5	7	14,4	60
3022674	2.5	7.5	24	70
3022675	4	9	38,4	90
3022676	6	9.5	57,6	120
3022677	10	11	96	180
3022678	16	13	153,6	250
3022679	25	15	240	390
3022680	35	16.5	336	470
3022681	50	18	480	625
3022682	70	20.5	672	880
3022683	95	24	912	1190
3022684	120	26	1152	1430
3022685	150	28	1440	1750
3022686	185	31	1776	2160
3022687	240	34.5	2304	2718
3022688	300	38	2880	3470