H05RN-F

Elde kullanılan cihazlar ve dekoratif ışık zincirleri için kauçuk kablo

H05RN-F, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, kauçuk, 300/500V, Sınıf 5, esnek, -25°C ila +60°C arası kullanım, düşük mekanik gerilme, yağa dirençli, alev geciktirici

Bilgi
Yağlara karşı dayanıklı



Soğuğa dirençli

Yağlara dayanıklı

UV-dayanım

Faydalar
Kablonun nihai uygulaması Avrupa CENELEC bölgesi içindeyse hızlandırılmış onay verilmesi için "<HAR>" testi ve sertifikasyon işareti ile <HAR>-sertifikalı tip uyumlu versiyonlar

Uygulama alanı
EN 50565-2 uyarınca: Hafif mekanik gerilimlere dayanıklı; evlerde, mutfaklarda, ofislerde kullanılan cihazlar, aydınlatma için
EN 50565-2 uyarınca: +60 °C de sağlanan maksimum iletken sıcaklığı, +50 °C de maksimum dış yüzey sıcaklığı ve ozon direnç eksikliği dikkate alınarak mekanik stres ile açık alanda sürekli olarak kullanılabilir

Ürün özellikleri
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar
EN 50525-2-21 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikalı

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

H05RN-F

Ürün yapısı

HAR'a göre çıplak bakır tel
Damar izolasyonu: Kauçuk bileşimi, tip EI 4
Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip EM2

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu:	HD 308 uyarınca renkli
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	4 to 8 x dış çap (EN 50565-1)
Nominal gerilim:	U_0/U: 300/500 V
Test gerilimi:	2000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Akım nominal değeri:	IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4 uyarınca EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Sabit döşenmiş: -25 °C ila +60 °C Bazen hareketli: -25 °C ila +60 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

H05RN-F

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1600250	2 X 0.75	5.7 - 6.7	14,4	55
1600252	3 G 0.75	6.2 - 7.4	21,6	68
16002583	4 G 0.75	6.8 - 7.9	28,8	81
1600251	2 X 1.0	6.1 - 7.3	19,2	63
1600253	3 G 1.0	6.5 - 7.7	28,8	78

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.