

## Ty-Rap®Kablo bağı, çelik dilli

Cable tie with steel nose have improved tensile strengths



Halojen içermeyen

### Faydalar

Yüksek mukavemet zorlu koşullar altında bile sabittir: aşırı sıcaklık aralıkları, nem ve aşırı soğuk  
Kilit, darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır  
Çelik bıçak bağ kafasına sabitlenir ve korozyona dayanıklı, anti-manyetik çelikten (tip 316) yapılmıştır

### Uygulama alanı

Zorlu ortamlar için iyi kaliteli, çelik tırnaklı kablo bağı

### Norm referansları / Onaylar

UL file number TY-RAP®: E49405, see table  
UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

### Dahil

"B" ilavesi (örn. TYB24 M) ile işaretlenmiş olan ürünler, kablo bağlarının çıkarmak için uygun konumda düzenlenmiş olduğu, kullanışlı iş kutusu içerisinde teslim edilir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046  
ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046  
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği:

Doğal renk

Malzeme:

Polyamid 6.6  
Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +85 °C

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## Ty-Rap®Kablo bağı, çelik dilli

### Uyarı

B = kutu, aksi takdirde plastik torba

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## Ty-Rap®Kablo bağı, çelik dilili

| Ürün kodu | Ürün açıklaması | UL sertifikalandırma | Uzunluk x Genişlik (mm) | Demet Ø (mm) | Gerilme mukavemeti (N) | Adet / Paket |
|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Doğal     |                 |                      |                         |              |                        |              |
| 61715000  | TYB* 23 M       | evet                 | 92.0 x 2.3              | -            | 80                     | 1000         |
| 61716250  | TY 232 M        | evet                 | 203.0 x 2.3             | -            | 80                     | 1000         |
| 61716310  | TY 234 M        | evet                 | 356.0 x 2.3             | -            | 80                     | 1000         |
| 61715060  | TYB* 24 M       | evet                 | 140.0 x 3.6             | -            | 180                    | 1000         |
| 61716370  | TY 242 M        | evet                 | 208.0 x 3.6             | -            | 180                    | 1000         |
| 61715180  | TY 26 M         | evet                 | 284.0 x 3.6             | -            | 180                    | 1000         |
| 61716430  | TY 244 M        | evet                 | 368.0 x 3.6             | -            | 180                    | 1000         |
| 61715120  | TYB* 25 M       | evet                 | 186.0 x 4.8             | -            | 220                    | 1000         |
| 61716490  | TY 253 M        | evet                 | 290.0 x 4.8             | -            | 220                    | 1000         |
| 61715300  | TY 28 M         | evet                 | 361.0 x 4.8             | -            | 220                    | 1000         |
| 61716550  | TY 272 M        | evet                 | 223.0 x 6.9             | -            | 540                    | 500          |
| 61715240  | TY 27 M         | evet                 | 340.0 x 7.0             | -            | 540                    | 500          |
| 61715360  | TY 29 M         | evet                 | 771.0 x 6.9             | -            | 540                    | 500          |

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16