

## E-PEW 12 üniversal pres pensesi

E-PEW 12: Lityum-iyon teknolojisi sahip elektromekanik sıkma cihazı - PEW 12 el sıkma pensesi sıkıştırma ek parçaları ile kombine edilebilir



### Faydalar

- Li-Ion pilli elektromekanik alet
- Güven duyulabilir, güvenilir, düşük bakım
- Kontakların hassas tapa konumlandırması
- Hızlı durdurma, aşırı sıkma durumları engellenir
- Çok fonksiyonlu gösterge ile proses denetimi:
  - Akü şarj durumu
  - Servis aralığı göstergesi
  - Aşırı ısınma / aşırı yük uyarı fonksiyonu

### Uygulama alanı

PEW 12 sisteminin sıkıştırma ek parçaları ile kombine edilebilir (sıkma kalıpları PEW 12 veya PEW 12S için uygundur)  
İletken enine kesiti 0,08-95 mm<sup>2</sup> olan neredeyse tüm sıkma bağlantı elemanları sıkıştırılabilir  
Various applications in the cable assembly

### Dahil

- Plastik çantada tedarik edilir (500 x 420 x 125 mm)
- Kalıpları ve konumlandırıcılarını sıkma yapmadan ayarlama aleti
- Akü ve şarj cihazı dahil

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovarı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Renk seçeneği:

Siyah

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## E-PEW 12 üniversal pres pensei

| Ürün kodu | Ürün tanımı | Ağırlık (kg) |
|-----------|-------------|--------------|
| 61813817  | E-PEW 12    | 4,7          |