

KNIPEX X-Cut®kompakt yan keski

Hassas kesim çalışmaları için izole saplı KNIPEX X-Cut® yan keski

Bilgi

Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting egde angle



Faydalar

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

Hem kalın kablolar hem de ince teller için uygundur

Ürün özellikleri

Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V
DC seviyesine kadar kullanılabilir
VDE onaylı

Malzeme:

Vanadyum çeliği, dövülmüş, yağda kademeli sertleştirilmiş

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEX X-Cut®kompakt yan keski

Ürün kodu	Ürün tanımı	Yumuşak tel, mm cinsinden	Orta sertlikte tel, mm cinsinden	Sert tel, mm cinsinden	Piyano teli, mm cinsinden	Kablo çapı, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
KNIPEX X-Cut®kompakt yan keski								
62120521	X-Cut®Kompakt yan keski SXSI 16	4,8	3,8	2,7	2,2	12	0,175	160