

Yalıtım borusu ISS

Silikon yalıtım hortum ISS elektrik hatlarının demetlenmesine ve aşırı ısıya, soğuğa veya sıcaklık dalgalanmalarına karşı yalıtıma yarar (sıcaklık dayanıklılığı: -60 ile 220 °C arası)



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Korozyona dayanıklı



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Isı, soğuk veya sıcaklık dalgalanmalarına karşı iyi yalıtım sağlar
Çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklı
Hava koşullarına uygun ve uv dayanımlı

Uygulama alanı

Yalıtım borusu

Not

Büzüşme için uygun değildir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002254

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo izolasyon borusu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002254

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo izolasyon hortumu

Son durum (14.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Yalıtım borusu ISS

Not:	Dielectric dayanımı: 18 kV/mm
Malzeme:	Silikon UV ışınlarına karşı dayanıklı
Sıcaklık aralığı:	-60 °C ila +220 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Yalıtım borusu ISS

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Internal Ø x wall thickness (mm)	Malzeme	PU (m)
61760060	ISS 2	natürel	-	Silikon	100
61760070	ISS 3	natürel	-	Silikon	100
61760080	ISS 4	natürel	-	Silikon	100
61760090	ISS 5	natürel	-	Silikon	100
61760100	ISS 6	natürel	-	Silikon	100
61760110	ISS 7	natürel	-	Silikon	100
61760120	ISS 8	natürel	-	Silikon	50
61760130	ISS 9	natürel	-	Silikon	50
61760140	ISS 10	natürel	-	Silikon	50

Son durum (14.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16