

SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, korozyona dayanıklı, açılı metrik rakor, plastik/metal, çentikli conta halkasıyla kapatılmış



Korozyona dayanıklı



Alan gereksinimi



Standart kılıf üniteli konnektör



Isı dayanımı

Faydalar

Gerilme önleyici
Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
Korozyona dayanıklı
Uygulamada yer tasarrufu
Deniz suyuna karşı dayanıklı

Uygulama alanı

Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
Elektrik motoru üretimi
Makine ve ekipman üretimi
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses uygulamaları

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Son durum (03.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı çinko pres döküm Sıkma vidası ve altıgen somun: nikelkaplı piring Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 55

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® RWV-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	L	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Ø G	Yükseklik (mm)	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	SW3	Adet / Paket
SKINDICHT® RWV-M													
52107800	M 12 x 1,5	5.0	20,5	14.0	16	12.0	13,2	8.0	5.0	26.1	11,5	17	25
52107810	M 16 x 1,5	9.0 - 3.0	23,5	18.0	20	16.0	17,6	12.0	5.0	28.6	11,5	22	25
52107820	M 20 x 1,5	13.0 - 4.0	28,5	22.0	24	20.0	22,2	15.0	5.0	35.1	12,5	27	25
52107830	M 25 x 1,5	17.5 - 8.5	31	27.0	29	25.0	27,5	20.0	5.0	38.1	13,5	32	10
52107840	M 32 x 1,5	25.0 - 16.0	33,5	34.0	36	32.0	35,2	27.0	5.0	44.6	13,5	41	10
52107850	M 40 x 1,5	32.0 - 23.0	43	42.0	45	40.0	43,5	35.0	5.0	53.1	15,5	46	5

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16