

SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, geniş değişken klemens alanları, yüksek bindirme yoğunluğu, hazırlanmamış kabloların takılması için uygulama sistemi

Bilgi

İnovatif jel teknolojisi içeren kompakt, çoklu giriş



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Geniş sıkma aralığı



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



UV-dayanım

Faydalar

4 mm'lik geniş sıkıştırma bölgesi ve AS-I BUS besleme inovatif diyafram tekniğine sahip jel teknolojisi vasıtası ile Yüksek ambalaj yoğunluğunda kablolar için kolay montaj
Optimum strain relief at the entire cable bundle

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI

Geçiş noktalarının belirgin bir biçimde işaretlenmesi sonucu döşenecek kabloların yerlerinin tam olarak belirlenmesi sayesinde hatalarda azalma

Kullanılmayan girişler güvenli bir şekilde kapatılır ve yalıtılır

Uygulama alanı

Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için

Kullanıma hazırlanmamış kablolar ve iletkenler ile medya hortumları için

Cihaz ve elektrik panosu yapımı

Otomasyon teknolojisi

Ürün özellikleri

Kablolar doğrudan geçirilebilir, önceden delinmesi gerekmez

Kablo & muhafaza için bütünleşik conta (kaybedilemez)

Halojen ve silikon içermez

UV ışınlarına, ozona ve yağa karşı dayanıklı

Jelin yapışkan özelliği montaj sırasında mahfazada kolay konumlandırmaya olanak sağlamaktadır

Norm referansları / Onaylar

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)

UL File No. E349737

Ürün yapısı

24-pinli endüstriyel konnektörlerin(36 x 112 mm) elektrik akımını kesmek için

Dahil

SKINTOP® MULTI, sabitleme malzemesi dahil

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi

Sertifikalar:

UL File No. E349737

UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

EN 45545-2 uyarınca Hazard Level (Tehlike Seviyesi) HL 2

Not:

Kişiyeye özgü delik konfigürasyonu istek üzerine

Malzeme:

Çerçeve: Polikarbonat

Conta: Jel

Koruma sınıfı:

IP 68

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +110 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MULTI

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Maks. uygulama sayısı	Kablo sayısı x kablo çapı	Adet / Paket
52220065	SKINTOP® MULTI Versiyon 1	22	16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm	1
52220073	SKINTOP® MULTI Versiyon 2	21	5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm	1
52220080	SKINTOP® MULTI Sürüm 3	30	30 x 2-6 mm	1
52220085	SKINTOP® MULTI Sürüm 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm	1

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MULTI