

KEB 1025 sıkma pensesi

KEB 1025 25mm²'ye kadar kablo pabuçları için ergonomik sıkma pensesi



Faydalar

Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
Saplar büyük ve küçük ellere uyar
Ancak presleme işlemi tamamlandıktan sonra serbest bırakılan kilitleme fonksiyonu
Minimum 80.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

10 - 25 mm² arasında yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç pabuçlarını sıkıştırmak için mini kuvvet aletleri

Ürün özellikleri

Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Norm referansları / Onaylar

DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovani, blendaj bağlantısı presleme aleti

Not:

Profil Sıkma: Belirli bir W-kıvrımın tarzında formu geliştirildi

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



KEB 1025 sıkma pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Sıkma profili	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61791065	KEB 1025	-	yamuk	0,5	220	1

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16