

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, düşük dirençli blendajlı kontaklı ve çok iletken esnek EMC kontaklı, montajı kolay pirinç kablo rakoru

Bilgi

Kurşunsuz varyant olarak da temin edilebilir - kurşunsuz ürünler, ürün numarasını takiben LF ile biter



Dayanıklılık



Voltaj



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

Faydalar

Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması

İç kılıfı olan ve olmayan kablolar için uygun

Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur

Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir

Birkaç operasyonel adımda kolay montaj

Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için

Telekomünikasyon

Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Otomasyon teknolojisi

Norm referansları / Onaylar

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Not:	Paslanmaz çelik, V2A mevcut
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -40°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-SC-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap (mm), ... ile ...	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	SW wrench size mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	12	50
53112635	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	12	25
53112645	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	12	25
53112655	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	15	25
53112665	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	15	10
53112675	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	15	5
SKINTOP® MS-SC-M - Kurşunsuz piriç model						
53112610LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630LF	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640LF	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650LF	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660LF	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670LF	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5

SKINTOP® MS-SC-M