

KNIPEX yan keski

Hassas kesim çalışmaları için izole saplı KNIPEX X-Cut® yan keski

Bilgi

Zor erişilebilen çalışma alanlarında kullanım için ince, uzun kafa şekli



Faydalar

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

Yumuşak ve sert tel için

Ürün özellikleri

Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V

DC seviyesine kadar kullanılabilir

VDE onaylı

Malzeme:

Vanadyum çeliği, dövülmüş, yağda kademeli sertleştirilmiş

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



ÜRÜN BİLGİSİ

KNIPEX yan keski

Ürün kodu	Ürün tanımı	Yumuşak tel, mm cinsinden	Orta sertlikte tel, mm cinsinden	Sert tel, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
KNIPEX yan keski						
62120520	Diagonal yan keski SESI 16	4	3	2	0,216	160

Son durum (29.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03_16