


TEC sızdırmazlık kapağı

TEC sealing caps with adhesive coating inside can be used for insulating and sealing of cable splices.



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

İç kısımda termoplastik yapışkanlı kılıf sayesinde güvenli sızdırmazlık
Kimyasallar ve çözücülere karşı dayanım
Yüksek gerilme mukavemeti ve mekanik koruma sağlar

Uygulama alanı

Nem ve kirlenici sızıntılarına karşı kablo uçlarının sızdırmazlığı için

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000218

ETIM 5.0 Class-Description: Isıyla daralan sonlandırma başlığı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000218

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen uç başlığı

Genel:

UV ışınlarına karşı dayanıklı

Çift cidarlı

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

İçinde termoplastik yapışkan kılıf olan çapraz-bağlı değiştirilmiş poliolefin

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-55 °C ila +100 °C

Büzülme sıcaklığı: 135 °C

TEC sızdırmazlık kapağı

Uyarı

1. çekmeden sonra +/- %10; 2. çekmeden sonra +/- %20

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

TEC sızdırmazlık kapağı

Ürün kodu	Ürün açıklaması	H max. (mm)	H min. (mm)	J max. (mm)	Cable Ø (mm)	Çekmeden sonra R* (mm)	Panel kalınlığı HW* (mm)	Adet / Paket
61830000	TEC 15/4,5	15	4,5	4	-	30	2	10
61830010	TEC 25/9	25	9	6,5	-	50	2,3	10
61830020	TEC 36/15	36	15	10,5	-	80	3	10
61830040	TEC 55/25	55	25	16	-	130	3,3	10
61830050	TEC 80/40	80	40	17	-	150	4	10
61830060	TEC 102/60	102	60	26	-	140	4	10
61830070	TEC 148/57	148	57	27	-	105	3,3	10

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16