

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, düşük dirençli 360° temasına sahip halojensiz pirinç kablo rakoru, hızlı ve kolay montaj

Bilgi

Demiryolu uygulamaları için

Hazard Level: HL 3



Ray



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Dayanıklılık



Parazit sinyalleri

Faydalar

Halojen içermeyen ve alev geciktirici

En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması

Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı

Maksimum güvenilirlik

Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği

Uygulama alanı

Metrolar ve trenler

Otomasyon sistemleri

Yüksek güçlü sürücüler

Frekans dönüştürücüler

Konveyör ve taşıma sistemleri

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Norm referansları / Onaylar

DIN EN 45545-2 (HL3)
DIN EN 45545-3 (E30)

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Malzeme:	Body: nickel plated brass Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0 EMC-brush: brass wire Sealing: special elastomere O-ring: special elastomere
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -40°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



ÜRÜN BİLGİSİ

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
53112547	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	61.3	15	1

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16