

SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX genişleticiler, mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Dayanıklılık

Faydalar

Mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
O-ring için kılavuz çentikli
Bir anahtar ile montaj

Uygulama alanı

Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
Cihazlar, makineler ve aygıtlar
Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için
Kimya ve petrokimya endüstrisi

Norm referansları / Onaylar

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişli
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

SKINDICHT® ME-M ATEX

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC

Ex II 1D Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0028X

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring O-ring: NBR

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® ME-M ATEX

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi M2	Genel yükseklik (mm)	SW wrench size mm	Diş diş uzunluğu (mm)	Diş çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® ME-M ATEX							
52104580	12 x 1,5	16 x 1,5	17	18	5	20.0	50
52104581	16 x 1,5	20 x 1,5	20	22	6	24.0	50
52104582	20 x 1,5	25 x 1,5	22,5	27	6,5	30.0	50
52104583	25 x 1,5	32 x 1,5	21,5	34	6,5	37.7	25
52104584	32 x 1,5	40 x 1,5	23	42	7	46.0	25
52104585	40 x 1,5	50 x 1,5	26	54	8	59.0	25
52104586	50 x 1,5	63 x 1,5	32	67	9	73.0	10

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16