

SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, düşük dirençli blendajlı kontaklı ve çok iletken esnek EMC kontaklı, montajı kolay pirinç kablo rakoru



Optimum destek elemanı



Sağlam



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması

İç kılıfı olan ve olmayan kablolar için uygun

Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur

Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir

Birkaç operasyonel adımda kolay montaj

Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için

Telekomünikasyon

Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Otomasyon teknolojisi

Ürün yapısı

DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

Not

EMC kontra somunu, SKINDICHT® SM somun boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -40°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-SC

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-SC							
53112210	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	29.0	6	50
53112220	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	32.0	6	50
53112230	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	34.0	6,5	25
53112240	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	35.0	6,5	25
53112250	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	40.0	7	25
53112260	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	48.0	8	10
53112270	PG 36	19.0 - 32.0	16	50	62.0	15	5
SKINTOP® MS-SC XL							
53112310	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	35.0	12	50
53112320	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	38.0	12	50
53112330	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	39.5	12	25
53112340	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	40.5	12	25
53112350	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	45.0	12	25
53112360	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	52.0	15	10

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-SC