

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, optimum gerilme önleyici için konik NPT dişli ve geniş, değişken sıkma aralıklarına sahip poliamid kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Konik NPT dişi
Sürekli titreşim koruması
En uygun gerilim azaltma
Geniş, değişken sıkma aralıkları
Maksimum güvenilirlik

Uygulama alanı

Çok kablunun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
Makine ve ekipman üretimi
Otomasyon teknolojisi
Cihazlar
Muhafazalar

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Ürün yapısı

ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
SKINTOP® STR NPT, daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Gövde: Polyamid Conta: CR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -20°C ilâ +100°C Statik: -40°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® ST NPT gümüş grisi						
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® ST NPT siyah						
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® STR NPT gümüş grisi						
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® STR NPT siyah						
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® BS NPT gümüş grisi						
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50
SKINTOP® BS NPT siyah						
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

