

SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE esnek bir paslanmaz çelik kablo kanalıdır, yüksek mekanik yüklere dayanır ve korozyona çok dirençlidir



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme dayanımı
Korozyona dayanıklı
Esnek
Yüksek mekanik gerilme için
Isı dayanımlı

Uygulama alanı

Offshore sistemleri
Ölçüm teknolojisi
Fabrika mühendisliği
Nemli iç mekanlarda veya dış mekanlarda
Yüksek mekanik stresli uygulamalar

SILVYN® SSUE

Ürün özellikleri

Prensip olarak düşük yangın tehlikesi

Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Not

SILVYN® SSU 10 agraf profilili SILVYN® SSUE 10 + 12 agraf profilili

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Paslanmaz çelik AISI 316

DW Nr. 1.4404

Sıcaklık aralığı:

-100 °C ila +400 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SSUE

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® LGEF-M/LGES-M için uygun	PU (m)
SILVYN® SSUE - paslanmaz çelik					
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5	10

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16