



## SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, düşük dirençli 360° blendaj kontaklı ve yüksek koruma dereceli PG kablo rakoru, topraklama rakoru olarak kullanılabilir



Optimum destek elemanı



Dayanıklılık



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

### Faydalar

En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması  
Yüksek koruma derecesi  
Yüksek gerilme önleyici

### Uygulama alanı

Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için topraklama rakoru.  
Tıbbi mühendislik  
Frekans dönüştürücüler  
Havaalanları  
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

### Ürün yapısı

- 1 bağlantı parçası
- 2 topraklama kovası
- 3 sızdırmazlık konisi
- 4 koni, piring
- 5 sıkma vidası

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SHVE

### Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM

EMC kontra somunu, SKINDICHT® SM somun boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Sipariş tanımı örneği:

SHVE 13,5 / 9 / 9 / 5

13,5 = Sıkıştırma vidası PG dişi

9 = PG bağlantı dişi

9 = Sızdırmazlık konisi iç genişliği

5 = Topraklama kovanı iç genişliği

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplama Topraklama kovanı: işlenmemiş pirinç Özel sızdırmazlık konisi: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINDICHT® SHVE

| Ürün kodu       | Ürün tanımı / ölçüsü | Dış kılıf çapı,<br>min./maks. (mm) | Min./maks. iç kılıf çapı<br>(mm) | SW wrench size mm | Genel uzunluk, C mm | Thread length D mm | Adet / Paket |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| SKINDICHT® SHVE |                      |                                    |                                  |                   |                     |                    |              |
| 52010400        | 9/9/6/3,2            | 4 / 5,8                            | 2,2 / 3,2                        | 17                | 28.5                | 6                  | 25           |
| 52010405        | 9/9/7/3,2            | 5 / 6,8                            | 2,2 / 3,2                        | 17                | 28.5                | 6                  | 25           |
| 52010415        | 9/9/6/3,6            | 4 / 5,8                            | 2,6 / 3,6                        | 17                | 28.5                | 6                  | 25           |
| 52010420        | 9/9/7/3,6            | 5 / 6,8                            | 2,6 / 3,6                        | 17                | 28.5                | 6                  | 25           |
| 52010440        | 11/11/7/4,5          | 5 / 6,8                            | 3,5 / 4,5                        | 20                | 31.0                | 6                  | 25           |
| 52010450        | 11/11/9/4,5          | 6,8 / 8,8                          | 3,5 / 4,5                        | 20                | 31.0                | 6                  | 25           |
| 52010460        | 13,5/9/9/5           | 6,8 / 8,8                          | 3,5 / 5                          | 22                | 32.5                | 5,5                | 25           |
| 52010490        | 13,5/11/9/5          | 6,8 / 8,8                          | 3,5 / 5                          | 22                | 32.5                | 5,5                | 25           |
| 52010470        | 13,5/9/9/6           | 6,8 / 8,8                          | 4,5 / 6                          | 22                | 32.5                | 5,5                | 25           |
| 52010500        | 13,5/11/9/6          | 6,8 / 8,8                          | 4,5 / 6                          | 22                | 32.5                | 5,5                | 25           |
| 52005080        | 13,5/13,5/9/6        | 6,8 / 8,8                          | 4,5 / 6                          | 22                | 37.0                | 6                  | 25           |
| 52010480        | 13,5/9/11/7          | 8,5 / 10,8                         | 5,5 / 7                          | 22                | 32.5                | 5,5                | 25           |
| 52010510        | 13,5/11/11/7         | 8,5 / 10,8                         | 5,5 / 7                          | 22                | 32.5                | 5,5                | 25           |
| 52005090        | 13,5/13,5/11/7       | 8,5 / 10,8                         | 5,5 / 7                          | 22                | 37.0                | 6                  | 25           |
| 52010520        | 16/11/11/8           | 8,5 / 10,8                         | 6 / 8                            | 24                | 35.0                | 5,5                | 25           |
| 52010560        | 16/13,5/11/8         | 8,5 / 10,8                         | 6 / 8                            | 24                | 35.5                | 6                  | 25           |
| 52005100        | 16/16/11/8           | 8,5 / 10,8                         | 6 / 8                            | 24                | 37.5                | 6                  | 25           |
| 52010530        | 16/11/13/9           | 10,8 / 12,8                        | 7 / 9                            | 24                | 35.0                | 5,5                | 25           |
| 52010570        | 16/13,5/13/9         | 10,8 / 12,8                        | 7 / 9                            | 24                | 35.5                | 6                  | 25           |
| 52005110        | 16/16/13/9           | 10,8 / 12,8                        | 7 / 9                            | 24                | 37.5                | 6                  | 25           |
| 52010540        | 16/11/13/10          | 10,8 / 12,8                        | 8 / 10                           | 24                | 35.0                | 5,5                | 25           |
| 52010580        | 16/13,5/13/10        | 10,8 / 12,8                        | 8 / 10                           | 24                | 35.5                | 6                  | 25           |
| 52005120        | 16/16/13/10          | 10,8 / 12,8                        | 8 / 10                           | 24                | 37.5                | 6                  | 25           |
| 52010550        | 16/11/15/11          | 12 / 14,8                          | 9 / 11                           | 24                | 35.0                | 5,5                | 25           |
| 52010590        | 16/13,5/15/11        | 12 / 14,8                          | 9 / 11                           | 24                | 35.5                | 6                  | 25           |
| 52005130        | 16/16/15/11          | 12 / 14,8                          | 9 / 11                           | 24                | 37.5                | 6                  | 25           |
| 52010600        | 21/16/16/12          | 14 / 15,8                          | 10 / 12                          | 30                | 38.5                | 6,5                | 25           |
| 52005140        | 21/21/16/12          | 14 / 15,8                          | 10 / 12                          | 30                | 43.5                | 7                  | 25           |
| 52010610        | 21/16/16/13          | 14 / 15,8                          | 11 / 13                          | 30                | 38.5                | 6,5                | 25           |
| 52005150        | 21/21/16/13          | 14 / 15,8                          | 11 / 13                          | 30                | 43.5                | 7                  | 25           |
| 52010620        | 21/16/18/14          | 15,8 / 17,8                        | 12 / 14                          | 30                | 38.5                | 6,5                | 25           |
| 52005160        | 21/21/18/14          | 15,8 / 17,8                        | 12 / 14                          | 30                | 43.5                | 7                  | 25           |
| 52010630        | 21/16/18/15          | 15,8 / 17,8                        | 13 / 15                          | 30                | 38.5                | 6,5                | 25           |
|                 |                      |                                    |                                  |                   |                     |                    |              |

## SKINDICHT® SHVE

| Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Dış kılıf çapı,<br>min./maks. (mm) | Min./maks. iç kılıf çapı<br>(mm) | SW wrench size mm | Genel uzunluk, C mm | Thread length D mm | Adet / Paket |
|-----------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 52005170  | 21/21/18/15          | 15,8 / 17,8                        | 13 / 15                          | 30                | 43.5                | 7                  | 25           |
| 52010640  | 21/16/20/16          | 17,5 / 19,8                        | 14 / 16                          | 30                | 38.5                | 6,5                | 25           |
| 52005180  | 21/21/20/16          | 17,5 / 19,8                        | 14 / 16                          | 30                | 43.5                | 7                  | 25           |
| 52005190  | 29/29/22/17          | 19,5 / 21,8                        | 15 / 17                          | 40                | 47.5                | 8                  | 10           |
| 52005200  | 29/29/22/18          | 19,5 / 21,8                        | 16 / 18                          | 40                | 47.5                | 8                  | 10           |
| 52005210  | 29/29/24/19          | 21,5 / 23,8                        | 17 / 19                          | 40                | 47.5                | 8                  | 10           |
| 52005240  | 29/29/26/19          | 23,5 / 25,8                        | 17 / 19                          | 40                | 47.5                | 8                  | 10           |

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16