


SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI, demet halinde olmayan kabloların döşenmesi için yüksek paketleme yoğunluklu, büyük, değişken sıkma aralıkları sunan kablo burç sistemi

Bilgi

Jel cedardan kabloyu itin ve doğrudan bağlayın
Hızlı montaj sayesinde büyük tasarruf potansiyeli



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı

Faydalar

Esnek jel teknolojisi sayesinde büyük, değişken sıkıştırma bölgesi
Yüksek ambalaj yoğunluğunda kablolar için kolay montaj
Optimum strain relief at the entire cable bundle
Kolay montaj ve demontaj nedeniyle basitleştirilmiş servis
Kullanılmayan girişler güvenli bir şekilde kapatılır ve yalıtılır

Uygulama alanı

Çok kablunun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
Kullanıma hazırlanmamış kablolar ve iletkenler ile medya hortumları için
Cihaz ve elektrik panosu yapımı
Otomasyon teknolojisi

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CUBE MULTI

Ürün özellikleri

SKINTOP®

CUBE MULTI Versiyon 1

İletken geçişlerinin sayısı:

9 x 3-6 mm sıkıştırma bölgesi

9 x 6-9 mm sıkıştırma bölgesi

2 x 9-13 mm sıkıştırma bölgesi

1 x 13-16 mm sıkıştırma bölgesi

SKINTOP®

CUBE MULTI Versiyon 2

İletken geçişlerinin sayısı:

23 x 5-8 mm sıkıştırma bölgesi

Norm referansları / Onaylar

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)

UL File No. E349737

Ürün yapısı

Sistem SKINTOP® CUBE FRAME ve SKINTOP® CUBE MULTI jel iç kısımdan oluşur

Tutucunun açılmasıyla jel parçasının alınması

24-pinli endüstriyel konnektörlerin(36 x 112 mm) elektrik akımını kesmek için

Not

Daha iyi bir gerilim dayanımı için kablo demeti, bir kablo bağı yardımı ile sabitlenebilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi

Sertifikalar:

UL File No. E349737

UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Not:

Kişiyeye özgü delik konfigürasyonu istek üzerine

Malzeme:

Çerçeve: Cam elyaf takviyeli polyamid

Çerçeve contası: CR

Jel iç kısım: PC / Jel

Koruma sınıfı:

IP 66

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® CUBE MULTI

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Maks. uygulama sayısı	Kablo sayısı x sıkma aralığı
SKINTOP® CUBE Çerçevesi			
52220001	SKINTOP® CUBE FRAME 24	-	-
SKINTOP® CUBE MULTI jel iç kısım			
52220050	SKINTOP® CUBE MULTI Version 1	21	9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220053	SKINTOP® CUBE MULTI Version 2	23	23 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE MULTI jel iç kısım çerçeve dahil			
52220056	SKINTOP® CUBE MULTI Versiyon 1 kasası dahil	21	9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220057	SKINTOP® CUBE MULTI Versiyon 2 kasası dahil	23	23 x 5-8 mm

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CUBE MULTI

