


SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE, yağa dayanıklı kablo burç sistemi, değişken sıkıştırma kuvveti aralığı ve titreşimsiz modül sabitleme

Bilgi

Yenilikçi çok kablolu kovan sistemi, montaj esnasında yüksek esneklik için değişken sıkma aralıklı.

Sökme sırasında çerçeve mahfazadan çıkartılmamalıdır, geçme yalıtım modülü güvenli bir biçimde kabloda kalır.



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Standart kılıf üniteli konnektör

Faydalar

Variable clamping range

Titreşim bakımından güvenli modül sabitleme

Gerilme önleyici

Yağ direnci

Kolay montaj ve demontaj nedeniyle basitleştirilmiş servis

Uygulama alanı

Demetlenmiş kabloların tesisatı için

Çok kablunun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için

Cihaz ve elektrik panosu yapımı

Elektronik tesisatlar

Otomasyon teknolojisi

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CUBE

Norm referansları / Onaylar

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)

UL File No. E349737

Ürün yapısı

SKINTOP® CUBE sistemi SKINTOP® CUBE FRAME çerçevelerinden ve geçme yalıtım modüllerinden SKINTOP® CUBE MODULE oluşmaktadır.

Endüstriyel konnektörlerin elektrik akımını kesmesi için açılmış olan standart tanımlı montaj delikleri

16-pinli endüstriyel konnektörlerin (36 x 86 mm) elektrik akımını kesmek için

24-pinli endüstriyel konnektörlerin(36 x 112 mm) elektrik akımını kesmek için

Not

SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 20x20 1-3 mm kavrama aralığında kör modül olarak kullanılabilir

Daha iyi bir gerilim dayanımı için kablo demeti, bir kablo bağı yardımı ile sabitlenebilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi

Sertifikalar:

UL File No. E349737

UL94 HB (çerçeve) ve V-0 (modüller) uyarınca yangın davranışı

Not:

Montaj ölçüleri ve çerçevelerin olası yerleşimi için

bkz. Ek T21

Malzeme:

Çerçeve: cam elyaf ile güçlendirilmiş polyamid Çerçeve contası:

CR Klips modülü: özel polipropilen Klips modülü contası: LSE 2

Koruma sınıfı:

IP 64

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -20 °C ila +80 °C

Sabit: -40 ° C ile + 80 ° C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® CUBE

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Maks. uygulama sayısı	Adet / Paket
SKINTOP® CUBE Çerçevesi				
52220000	SKINTOP® CUBE FRAME 16	-	8	1
52220001	SKINTOP® CUBE FRAME 24	-	10	1
SKINTOP® CUBE klips modülleri				
52220004	SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 20x20 KÖR	1.0 - 3.0	-	5
52220002	SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 20x20 KÜÇÜK	4.0 - 6.0	-	5
52220003	SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 20x20 BÜYÜK	6.0 - 9.0	-	5
52220040	SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS	-	-	5
52220005	SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 40x40 KÜÇÜK	9.0 - 12.0	-	5
52220006	SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 40x40 BÜYÜK	12.0 - 16.0	-	5
52220007	SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 40x40 KÖR	-	-	5

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CUBE

