


HITRONIC® HQA Anten Kablosu

Bükülü gevşek tüplü ve metalsiz gerilme önleyicili havai kablo; ADSS kablo tipi

HITRONIC® HQA ADSS kablo (tamamen dielektrik, kendinden destekli), metal değil, dağıtım ve aktarım ortamlarında kullanım için ideal
A-DQ(ZN)2Y

Bilgi

ADSS - All Dielectric Self Supporting



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



Optimum destek elemanı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Ilıman hava koşulları için uygun

Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay

UV-dayanıklı

uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez

Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamen dielektrik)

Uygulama alanı

Dış mekân kullanımı için

Direklere asılabilir

Direk arası döşeme

Yapı sütunları üzerine montaj

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HQA Anten Kablosu

Ürün özellikleri

En fazla 96 fiberli bükülmüş tüpler
Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler
Mekanik destek elemanları (merkez taşıyıcı ve aramid elyaflar)
Sağlam, halojensiz dış kılıf
90m'ye kadar aralık genişliği

Ürün yapısı

En fazla 8 telli jel dolgulu borular
Merkezi GRP güç elemanı
Gergi olarak aramid iplikler
PE dış kılıf
Renk: siyah (RAL 9005)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu:	Fiber renk kodu için bkz. veri formu
Fiber tipi:	GOF cam elyafı
Standart tanımlama:	A-DQ(ZN)2Y - ADSS All-Dielectric Self-Supporting
Optik değerler:	bkz. veri formu
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı:	Statik: $\geq 15 \times$ dış çap Dinamik: $\geq 20 \times$ dış çap
İzin verilen çekme kuvveti:	MAT: 2000 N EDS: 800 N
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. Başka kablo tipleri istek üzerine sunulur.

HITRONIC® HQA Anten Kablosu

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
Tek mod E 9 OS2					
26640912	HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9,7	73
26640924	HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	9,7	73
26640948	HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	10,9	92
26640972	HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	10,9	94
26640996	HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	12,4	121