


HITRONIC® HQN Dış Mekân Kablosu

Merkezi gevşek tüplü ve metalsiz gerilme önleyicili dış kablo

Merkezi gevşek borulu HITRONIC® HQN açık mekan kablosu, kemirgen koruması, dielektrik 4, 8, 12 veya 24 elyafı A-DQ(ZN)B2Y

Bilgi

Dış mekân uygulamaları için
Doğrudan gömmek için uygun



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



Optimum destek elemanı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Doğrudan gömmek için uygun

Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay UV-dayanıklı

uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez

Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamen dielektrik)

İçine hava üflenebilir (az sürtünmeli dış kaplama)

Uygulama alanı

Dış mekân kullanımı için

Kampüs omurgası

WAN uygulamaları

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HQN Dış Mekân Kablosu

Endüstriyel ortamlar
Döşeme şekli: boş plastik borular, kanallar ve platformlar

Ürün özellikleri

En fazla 24 fiberli
Renk kodlu fiberler
Boyuna su sızdırmaz
Kemirgen koruması
Sağlam, halojensiz dış kılıf

Ürün yapısı

Birincil kılıflı fiberglaslar
Jel dolgulu fiber
Suyu engelleyen güçlendirilmiş cam iplik gerilme önleyici
PE dış kılıf
Renk: siyah (RAL 9005)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu:	Fiber renk kodu için bkz. veri formu
Fiber tipi:	GOF cam elyafı
Standart tanımlama:	A-DQ(ZN)B2Y
Optik değerler:	bkz. veri formu
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı:	Statik: $\geq 15 \times$ dış çap Dinamik: $\geq 20 \times$ dış çap
İzin verilen çekme kuvveti:	Sabit tesisat: 1.500 N Kısa süre: 3.000 N
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.

HITRONIC® HQN Dış Mekân Kablosu

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
Çok modlu G 50 OM3					
27600304	HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	7,3	40
27600308	HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	7,3	40
27600312	HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	7,3	40
27600324	HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3	50/125 OM3	24	8,3	65
Çok modlu G 50 OM2					
27600204	HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	7,3	40
27600208	HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	7,3	40
27600212	HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	7,3	40
27600224	HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM2	50/125 OM2	24	8,3	65
Çok modlu G 62,5 OM1					
27600104	HITRONIC® HQN1500 4G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	4	7,3	40
27600108	HITRONIC® HQN1500 8G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	8	7,3	40
27600112	HITRONIC® HQN1500 12G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	12	7,3	40
27600124	HITRONIC® HQN1500 24G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	24	8,3	65
Tek mod E 9 OS2					
27600904	HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2	9/125 OS2	4	7,3	40
27600908	HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2	9/125 OS2	8	7,3	40
27600912	HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	7,3	40
27600924	HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	8,3	65