


SKINTOP® SOLAR plus

SKINTOP® SOLAR plus, güneş paneli uygulamaları için kablo rakoru

Bilgi

Fotovoltaik için kablo girişi, EN 62444, EN 50548 ve UL 1703 uyarınca
Genişletilmiş sıcaklık aralığı



Faydalar

UV ve ozona dayanıklı
UL 746 C - UL F1 dış mekân kullanımı
Yüksek gerilme önleyici
Sürekli titreşim koruması
UL 94V-0 / 94-5VA uyarınca son derece alev geciktirici

Uygulama alanı

Fotovoltaik tesisler

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SOLAR plus

Renk seçeneği:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme:	Gövde: Polikarbonat Conta: Silikon O-Ring: Silikon
Testler:	UL 1703/UL 746 C uyarınca soğuk etkisi testi
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® SOLAR plus

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® SOLAR plus						
53113321	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	37.5	15	100
53113331	M 16 x 1,5	7 - 9	19	34.0	8	100

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16