

SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Hareketli makine parçalarında kullanım için bükülme koruma spiriline sahip pirinç kablo rakoru, yüksek iletkenli kontak yayı sayesinde optimum EMC koruması.

Bilgi

Yüksek mekanik yükler altında EMU uygulamaları için daimi bükülme koruması



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Faydalar

Bükülme koruma spirali, bağlı olan kablonun aşırı bükülmesini ve kırılmasını önler.

Paslanmaz çelik spiral özel yapısı, yüksek sayıda bükme döngüsü sağlar.

Bakır ekranlama örgüsü ve vida bağlantısı arasında düşük dirençli bir geçiş kuran entegre, yüksek iletkenli ve esnek kontak yayı sayesinde optimum EMC koruması.

Farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.

O-ring ve conta halkası sayesinde mümkün olan en iyi sızdırmazlık, koruma sınıfı IP 68 (10 bar) ve IP 69 sağlar.

Uygulama alanı

Bakır ekranlı kabloların EMC uyumlu takılması için.

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Özellikle hareketli makine parçaları için.
Yüksek mekanik yüklerle karşı dayanıklıdır.
Dış mekan için uygun.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Daha küçük çaplı iletkenlerin sızdırmazlığı için azaltma sızdırmazlık elemanı olan "R" versiyon.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR Paslanmaz çelikten yapılmış spiral - yaylar
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar IP 69
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -30°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap (mm), ... ila ...	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	SW wrench size mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® BS-SC-M METALL						
53806825	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	25
53806826	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	25
53806827	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53806828	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
SKINTOP® BSR-SC-M METALL						
53806829	M 12 x 1,5	2.0 - 5.0	1	16	6,5	25
53806830	M 16 x 1,5	2.0 - 7.0	4	20	7	25
53806831	M 20 x 1,5	5.0 - 10.0	5	24	8	25
53806832	M 25 x 1,5	6.0 - 13.0	7,5	29	8	25

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL