

SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, çift lamel conta lı pırınç kablo rakoru, daha hızlı çalışma, düşük direnç, 360° blendajlı kontak, basit montaj

Bilgi

YENİ: Şimdi M20x1,5 boyutunda da temin edilebilir

Büyük çaplı kabloların daha kolay montajı için yenilikçi çift lamel conta ile SKINTOP® MS-M boyutları 75 x 1,5 ila 110 x 2.



Dayanıklılık



Voltaj



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

Faydalar

En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı
Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur
Basit ve güvenilir
Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği

Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
Otomasyon sistemleri
Yüksek güçlü sürücüler
Frekans dönüştürücüler
Konveyör ve taşıma sistemleri

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M BRUSH

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı piring Başlıklı somun: Nikelajlı piring Ön parça:
Poliamid EMC fırçası: Piring tel Conta: Elastomer O-ring:
Elastomer

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -25°C ila +100°C
Statik: -40°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-M BRUSH

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap (mm), ... ila ...	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	SW wrench size mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-M BRUSH						
53112507	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	25
53112676	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-M BRUSH