

HITRONIC® HDH Mini-Ara Kablosu

LSZH dış kaplamalı ayrılabilir iç mekan kablosu, halojensiz; J-V(ZN)HH

Tek modlu veya çok modlu maks. 12 elyafı kablo kanallarına sabit kurulum için iç mekan kablosu, J-V(ZN)HH

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Doğrudan konektör montajı için küçük çıkış/dağıtım kablosu



Ethernet



Halojen içermeyen



Isı dayanımlı



Düşük ağırlık

Faydalar

Küçük boyutlar, yüksek esneklik ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı çok kolay
Sahada montaj için uygun
Binaların kablolanması için evrensel
kablo
Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamen dielektrik)

Uygulama alanı

İç mekân kullanımı için
Üçüncül kablolama
Yapısal kablolama - omurga
Dağıtım Yöntemleri: kanal sistemlerine döşeme, kanallar, tavalar, boş plastik borular, bina çıkış borusu, yükseltilmiş zeminler ve plenumlar

Ürün özellikleri

En fazla 12 sıkı-tüplü fiberler (900µm)
Renk kodlu fiberler
Dış kaplama alev gecitiricidir

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HDH Mini-Ara Kablosu

ve halojen içermez
Mekanik açıdan sağlam

Ürün yapısı

Sıkı tamponlu fiberler
Suyu engelleyen güçlendirilmiş cam iplik gerilme önleyici
LSZH dış kılıf
Renk: deniz mavisi (RAL 6027) OM3 için,
turuncu (RAL 2003) OM2 ve OM1 için
İsteğe göre: tekli-mod OS2 (sarı) ve çoklu mod OM4 (mor)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Tamponlu (ikincil kaplamalı fiber): 900 µm Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu:	Damar renk kodu için bkz. veri formu
Fiber tipi:	GOF cam elyafı
Standart tanımlama:	J-V(ZN)H
Optik değerler:	bkz. veri formu
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı:	Statik: ≥ 15 x dış çap Dinamik: ≥ 20 x dış çap
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -20 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.

HITRONIC® HDH Mini-Ara Kablosu

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
Çok modlu G 50 OM3					
26010302	HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM3	50/125 OM3	2	6	34
26010304	HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	6,3	37
26010308	HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	7,5	57
26010312	HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	8,3	69
Çok modlu G 50 OM2					
26010202	HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM2	50/125 OM2	2	6	34
26010204	HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	6,3	37
26010208	HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	7,5	57
26010212	HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	8,3	69
Çok modlu G 62,5 OM1					
26010102	HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	2	6	34
26010104	HITRONIC® HDH 4G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	4	6,3	37
26010108	HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	8	7,5	57
26010112	HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	12	8,3	69

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16