


SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, maksimum güvenilirlik sunan pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Maksimum güvenilirlik

En uygun gerilim azaltma

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda

Kimya endüstrisi

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Makine ve ekipman üretimi

Fabrika mühendisliği

Ürün yapısı

DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring:
NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -25°C ila +100°C

Statik: -40°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS						
52015700	PG 7	2.0 - 6.5	14	25.0	5	100
52015710	PG 9	4.0 - 8.0	17	29.0	6	100
52015720	PG 11	4.0 - 10.0	20	32.0	6	50
52015730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	34.0	6,5	50
52015740	PG 16	8.0 - 14.0	24	35.0	6,5	50
52015750	PG 21	11.0 - 18.0	30	40.0	7	25
52015760	PG 29	16.0 - 25.0	40	48.0	8	25
52015765	PG 36	19.0 - 32.0	50	62.0	15	10
52015766	PG 42	28.0 - 38.0	57	62.0	15	5
52015767	PG 48	34.0 - 44.0	64	62.0	15	5