


HITRONIC® HQA-Plus Anten Kablosu

Bükülü gevşek tüplü, metallsiz gerilme önleyicili ve PE iç ve dış kaplamalı havai kablo; ADSS kablo tipi

HITRONIC® HQA ADSS plus kablo, metal değil, açık hava antenleri için, çift dış kaplamalı A-DQ2Y(ZN)2Y

Bilgi

ADSS - All Dielectric Self Supporting
Zorlu hava koşulları için



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



Optimum destek elemanı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır
Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
UV-dayanıklı
uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez
Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamen dielektrik)

Uygulama alanı

Uzun genişlikler için
Direklere asılabilir
Dış mekân kullanımı için
Direk arası döşeme

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HQA-Plus Anten Kablosu

Yapı sütunları üzerine montaj

Ürün özellikleri

En fazla 96 fiberli bükümlü tüpler
Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler
Mekanik destek elemanları (merkez taşıyıcı ve aramid elyaflar)
Sağlam, halojensiz dış kılıf
250m'ye kadar aralık genişliği

Ürün yapısı

En fazla 8 telli jel dolgulu borular
Merkezi GRP güç elemanı
Gergi olarak aramid iplikler
PE iç ve dış kılıflar
Renk: siyah (RAL 9005)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu:	Fiber renk kodu için bkz. veri formu
Fiber tipi:	GOF cam elyafı
Standart tanımlama:	A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS All-Dielectric Self-Supporting
Optik değerler:	bkz. veri formu
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı:	Statik: $\geq 15 \times$ dış çap Dinamik: $\geq 20 \times$ dış çap
İzin verilen çekme kuvveti:	MAT: 8000 N EDS: 3200 N
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Başka kablo tipleri istek üzerine sunulur.

HITRONIC® HQA-Plus Anten Kablosu

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
Tek mod E 9 OS2					
26644912	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	12,8	132
26644924	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	12,8	132
26644948	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	13,7	151
26644972	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	13,7	153
26644996	HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	15,3	188