

HITRONIC® HUW Zırhlı Evrensel Kablo

Merkezi gevşek tüplü universal kablo, yüksek mekanik yüklenmeli uygulamalar için çelik mil kaplamalı ve metalsiz gerilme önleyici


HITRONIC® HUW armoured Universal kabel, stranded loose tubes, corrugated steel tape, LSZH outer sheath
J/A-DQ(ZN)(SR)H

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

İç ve dış mekan için

Daha yüksek mekanik yüklenme için çelik mil kaplamalı şeritli kablo



Ethernet



Halojen içermeyen



Isı dayanımlı



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



Optimum destek elemanı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Zırh yüksek mekanik stres ve kemirgenlere karşı mükemmel koruma sağlar

Alev geciktirici özelliği sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarına müsaittir.

Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HUW Zırhlı Evrensel Kablo

Suya dayanıklı

Uygulama alanı

İç ve dış mekân kullanımı için
Kampüs omurgası
Endüstriyel ortamlar
Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar

Ürün özellikleri

Dış kaplama alev gecitiricidir
ve halojen içermez
En fazla 24 fiberli
Renk kodlu fiberler
Boyuna su sızdırmaz
Mükemmel kemirgen koruması

Ürün yapısı

Jel dolgulu fiber
Suyu engelleyen güçlendirilmiş cam iplik gerilme önleyici
Oluklu çelik bantlı zırh
LSZH dış kılıf
Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu:	Fiber renk kodu için bkz. veri formu
Fiber tipi:	GOF cam elyafı
Standart tanımlama:	A/J-DQ(ZN)(SR)H U-DQ(ZN)(SR)H
Optik değerler:	bkz. veri formu
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: cam Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı:	Statik: $\geq 15 \times$ dış çap Dinamik: $\geq 20 \times$ dış çap
İzin verilen çekme kuvveti:	Sabit tesisat: 1.500 N Kısa süre: 2.000 N
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HUW Zırhlı Evrensel Kablo

İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.

HITRONIC® HUW Zırhlı Evrensel Kablo

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
Çok modlu G 50 OM4					
27500404	HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM4	50/125 OM4	4	9,6	88
27500408	HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM4	50/125 OM4	8	9,6	88
27500412	HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM4	50/125 OM4	12	9,6	88
27500424	HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM4	50/125 OM4	24	9,6	88
Çok modlu G 50 OM3					
27500304	HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	9,6	88
27500308	HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	9,6	88
27500312	HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	9,6	88
27500324	HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM3	50/125 OM3	24	9,6	88
Çok modlu G 50 OM2					
27500204	HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	9,6	88
27500208	HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	9,6	88
27500212	HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	9,6	88
27500224	HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM2	50/125 OM2	24	9,6	88
Çok modlu G 62,5 OM1					
27500104	HITRONIC® HUW1500 4G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	4	9,6	88
27500108	HITRONIC® HUW1500 8G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	8	9,6	88
27500112	HITRONIC® HUW1500 12G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	12	9,6	88
27500124	HITRONIC® HUW1500 24G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	24	9,6	88
Tek mod E 9 OS2					
27500904	HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS2	9/125 OS2	4	9,6	88
27500908	HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS2	9/125 OS2	8	9,6	88

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HUW Zırhlı Evrensel Kablo

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
	9/125 OS2				
27500912	HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9,6	88
27500924	HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	9,6	88