

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications


B veya C tipi PROFINET kullanımı için ikili kablo tipi, PUR kaplamalı plastik elyaf

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded J-V4Y(ZN)11Y

J-V4Y(ZN)Y

Bilgi

PROFINET uyumlu- Tip B veya Tip C



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Isı dayanımlı



Düşük ağırlık



Yağlara dayanıklı



Enerji zinciri

Faydalar

70 m ' ye kadar optik veri iletimi

İşlemesi kolay

Dış alanlarda interferans yok

Topraklama problemi yok

Doğrudan konnektör montajı için uygun

Uygulama alanı

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
PROFINET / Industrial Ethernet
100 Mbit/s: maks. 50 m kablo uzunluğu
PROFINET B tipi:
Sabit döşeme için
PROFINET C tipi:
Hareketli uygulamalar (güç zincirleri) için

Ürün özellikleri

PVC dış kılıflı kablo versiyonu : Endüstriyel ortamlarda ki standart uygulamalar
PUR dış kılıflı kablo versiyonu: Endüstriyel ortamlarda yüksek mekanik veya kimyasal direnç
PNB - PROFINET-Tip B
PNC - PROFINET-Tip C
FD - Son derece esnek (güç zincirleri)

Norm referansları / Onaylar

PUR dış kaplama: IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2 uyarınca yağa dayanıklı

Ürün yapısı

Polimer Optik Fiber (POF)
PA damar kaplaması
Fiber renk kodlaması: siyah,
(yön baskı ile) turuncu
Gergi olarak aramid iplikler
Dış kılıf malzemesi PUR veya PVC (ürün açıklamasına bakınız)
Dış kılıf rengi: yeşil (6018 RAL)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Buffered fibre: 2.2 mm Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu:	Siyah, turuncu (işaretili baskı)
Standart tanımlama:	J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000 J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: PMMA Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen bükme yarıçapı:	≥ 10 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti:	veri formuna bakın
Sıcaklık aralığı:	Çalışma: -20 °C ile +70 °C Kurulum: -10 °C ila +50 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkabel.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
POF DUPLEX - PROFINET TİP B					
28051002	HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR	980/1000 POF	2	8	56
28052002	HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC	980/1000 POF	2	7,8	59
POF DUPLEX - PROFINET TİP C					
28351002	HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR	980/1000 POF	2	8	55

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16