


## HITRONIC® HQW Zırhlı Dış Mekân Kablosu

Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief

Gevşek borulu HITRONIC® HQW zırhlı açık mekan kablosu, delikli çelik bant, kemirgen koruması A-DQ(ZN)(SR)2Y

### Bilgi

Daha yüksek mekanik yüklenme için çelik mil kaplamalı şeritli kablo



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



Optimum destek elemanı



Su geçirmez

### Faydalar

Zırh yüksek mekanik stres ve kemirgenlere

karşı mükemmel koruma sağlar

Doğrudan gömmek için uygun

Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay

UV-dayanıklı

uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez

### Uygulama alanı

Dış mekân kullanımı için

Kampüs omurgası

WAN uygulamaları

Endüstriyel ortamlar

Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar

## HITRONIC® HQW Zırhlı Dış Mekân Kablosu

### Ürün özellikleri

En fazla 24 fiberli  
Renk kodlu fiberler  
Boyuna su sızdırmaz  
Mükemmel kemirgen koruması  
Sağlam, halojensiz dış kılıf

### Ürün yapısı

Jel dolgulu fiber  
Suyu engelleyen güçlendirilmiş cam iplik gerilme önleyici  
Oluklu çelik bantlı zırh  
PE dış kılıf  
Renk: siyah (RAL 9005)

### Teknik Veri

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5:        | ETIM 5.0 Class-ID: EC000034<br>ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo       |
| Sınıflandırma ETIM 6:        | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo |
| Boyutlar:                    | Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm<br>Kablo: Tabloya bakınız                     |
| Damar tanımlama kodu:        | Fiber renk kodu için bkz. veri formu                                           |
| Fiber tipi:                  | GOF cam elyafı                                                                 |
| Standart tanımlama:          | A-DQ(ZN)(SR)2Y                                                                 |
| Optik değerler:              | bkz. veri formu                                                                |
| Optik fiber tipi:            | Damar malzemesi: cam<br>Kılıf malzemesi: cam                                   |
| İzin verilen bükme yarıçapı: | Statik: ≥ 15 x dış çap<br>Dinamik: ≥ 20 x dış çap                              |
| İzin verilen çekme kuvveti:  | Sabit tesisat: 3.000 N<br>Kısa süre: 5.000 N                                   |
| Sıcaklık aralığı:            | Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C                                               |

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## HITRONIC® HQW Zırhlı Dış Mekân Kablosu

| Ürün kodu            | Ürün tanımı                        | Fiber tipi   | Fiber sayısı | Dış çap [mm] | Ağırlık (kg/km) |
|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Çok modlu G 50 OM3   |                                    |              |              |              |                 |
| 27900304             | HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM3    | 50/125 OM3   | 4            | 9,6          | 88              |
| 27900308             | HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM3    | 50/125 OM3   | 8            | 9,6          | 88              |
| 27900312             | HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM3   | 50/125 OM3   | 12           | 9,6          | 88              |
| 27900324             | HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM3   | 50/125 OM3   | 24           | 9,6          | 88              |
| Çok modlu G 50 OM2   |                                    |              |              |              |                 |
| 27900204             | HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM2    | 50/125 OM2   | 4            | 9,6          | 88              |
| 27900208             | HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM2    | 50/125 OM2   | 8            | 9,6          | 88              |
| 27900212             | HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM2   | 50/125 OM2   | 12           | 9,6          | 88              |
| 27900224             | HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM2   | 50/125 OM2   | 24           | 9,6          | 88              |
| Çok modlu G 62,5 OM1 |                                    |              |              |              |                 |
| 27900104             | HITRONIC® HQW3000 4G 62.5/125 OM1  | 62,5/125 OM1 | 4            | 9,6          | 88              |
| 27900108             | HITRONIC® HQW3000 8G 62.5/125 OM1  | 62,5/125 OM1 | 8            | 9,6          | 88              |
| 27900112             | HITRONIC® HQW3000 12G 62.5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 12           | 9,6          | 88              |
| 27900124             | HITRONIC® HQW3000 24G 62.5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 24           | 9,6          | 88              |
| Tek mod E 9 OS2      |                                    |              |              |              |                 |
| 27900904             | HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS2     | 9/125 OS2    | 4            | 9,6          | 88              |
| 27900908             | HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS2     | 9/125 OS2    | 8            | 9,6          | 88              |
| 27900912             | HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS2    | 9/125 OS2    | 12           | 9,6          | 88              |
| 27900924             | HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS2    | 9/125 OS2    | 24           | 9,6          | 88              |

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16