

UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Kablo arabası sistemlerinde kullanım için PROFI veriyolu hattı

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. UL/CSA onaylı (CM, CL3, SUN RES, Yağa Dayanıklı I), Alev Geciktirici CSA FT4 UL, Yağa Dayanıklı UL I

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB FESTOON



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alev geciktirici



Yağlara dayanıklı

Faydalar

Kablolarda hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
Tavarlarda montaj için CL3

Uygulama alanı

PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur) .

Ürün özellikleri

KABLO TAŞIMA: kablo arabası (festoon sistemler) için
PNO şartnameleriyle uyumlu, istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):

93.75 kbit/sn = 1200 m

187.5 kbit/sn = 1000 m

500 kbit/sn = 400 m

1.5 Mbit/sn = 200 m

12.0 Mbit/sn = 100 m

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Norm referansları / Onaylar

UL/CSA onaylı (CM, CL3, Güneş Işığı ve Yağa dayanıklı)
CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
UL OIL RES I uyarınca yağlara karşı dayanıklı

Ürün yapısı

Dış kılıf: özel PVC bileşimi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite:	(800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi:	600 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 70 mm Sabit tesisat: 30 mm bir kez
Test gerilimi:	Damar/damar: 2.000 V
Karakteristik empedans:	150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı:	Hareketli: -5 °C ila +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Ürün kodu	Ürün tanımı	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Damar ve kesit mm ²	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
2170338	UNITRONIC® BUS PB Festoon CM	1 x 2 x 0.64	1 x 2 x 0.64	8	26	64