

EPIC® DATA PB Sub-D

M12/vida bağlantılı PROFIBUS pin konektör | REPEATER


PROFIBUS Sub-D connector, screw terminals, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°

Bilgi

Opsiyonel LED li versiyon seçenekleri

M12, REPEATER ve sürümü

2 Sub-D Arayüzlü Sürümler



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Düşük ağırlık



Alan gereksinimi

Faydalar

Kendini kanıtlamış M12 / vidalı klemens teknolojisiyle kolay bağlantı

Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı

Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir

REPEATER versiyon: Veri sinyalini yeniler (eğim,güç ve çalışma döngüsü)

Ürün özellikleri

Maksimum iletim hızı 12 Mbit/s

Akım tüketimi max. 12,5 mA (LED'li versiyonlarda 35 mA / REPEATER modelinde 100 mA)

Besleme gerilimi 4.75 - 5.25 V DC (terminalden sağlanan)

Sonlandırma direnci "ON"konumunda - çıkış Bus kablosu bağlantısı kesilir

REPEATER versiyon: 3 tekrarlayıcıya kadar PROFIBUS network u kolayca uzatma imkanı- 1 ek PROFIBUS segmenti - galvanik izolasyon

Norm referansları / Onaylar

IEC 61158, IEC 61784

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D

UL File No. E331560

ATEX versiyonu: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (kategori 3G zon 2)

Ürün yapısı

D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC

Metal kaplı muhafaza ile geliştirilmiş elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Programlama için ilave ('PG') girişli versiyonlar

Kablo dış çapı için: 5 - 8 mm / M12 B kodlu hazırlanmış kablo takımları

LED Versiyonlar : Bus çalışması (yeşil) - İstasyon iletimi (mavi) - Sonlandırma direnci "on" konumunda (turuncu)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132

ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör

Boyutlar:

54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°

64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°

68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°

70 mm x 40 mm x 17 mm - M12

(UxGxY)

Bağlantı tipi:

Vidalama

M12

Koruma sınıfı:

IP 20

Bağlantı direnci:

150 Ω

Arayüzler:

D-SUB dişi konektör, 9 kutuplu, sıralı klemensli, azami 1,0 mm² / M12 B kodlu

İzin verilen ortam koşulları:

Çalışma sıcaklığı: -25° C to +85° C

*The max. temperature for UL is 60 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA PB Sub-D

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	PG-İnterfaz	LED
35° kablo çıkışı				
21700507	ED-PB-35	-	hayır	hayır
21700506	ED-PB-35-PG	-	evet	hayır
90° kablo çıkışı				
21700504	ED-PB-90	-	hayır	hayır
21700503	ED-PB-90-PG	-	evet	hayır
21700530	ED-PB-90-LED	-	hayır	evet
21700529	ED-PB-90-PG-LED	-	evet	evet
21700541	ED-PB-90-RP-PG	REPEATER	evet	evet
180° (AX) kablo çıkışı				
21700505	ED-PB-AX	-	hayır	hayır

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® DATA PB Sub-D