

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

CAN teknolojisi bazında çok esnek DeviceNet veriyolu iletkenleri

DeviceNet bağlantı sensörleri, düzenleri ve PLC'leri. Teknoloji altyapılı. UL/CSA onaylı. -40 °C ila +80 °C sıcaklıklar için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Enerji zinciri



UV-dayanım

Uygulama alanı

Oldukça esnek uygulamalar için

DeviceNet™ örneğin sınır anahtarları, fotoelektrik anahtarlar, vana adaları, motorlu çalıştırıcılar, sürücüler, PLC'ler, vb. endüstriyel cihazları bağlar

Ürün özellikleri

İspatlanmış CAN (Kontrolör Alanı Ağı) teknolojisine bağlı.

İzin verilen kablo uzunlukları, veri hızı ve kablo kalınlığına göre değişir

Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası

PUR (P) Versiyonu: Halojensiz

PVC (Y) Versiyonu: Alev geciktirici (UL FT4)

UV ışınlarına karşı dayanıklı (ancak renk bir süre sonra değişebilir)

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Norm referansları / Onaylar

PUR: UL/CSA(CMX) onaylı

PVC: UL/CSA CMG 75 °C FT4 Güneşe ve Yağa Dayanıklı, 2170346'da ayrıca PLTC

Ürün yapısı

Damar izolasyonu: PE

Poliüretan (PUR) veya polivinilklorür (PVC) dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Damar tanımlama kodu:	Veri çifti: açık mavi + beyaz Güç beslemesi: kırmızı + siyah
Ortak kapasite:	(800 Hz): maks. 39,8 nF/km
Pik çalışma gerilimi:	300 V (güç uygulamaları için değil)
İletken direnci:	Kalın (çevrim): maks. 45 ohm/km İnce (çevrim): maks. 180 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 7,5 x dış çap Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi:	Damar/damar: 2.000 V
Karakteristik empedans:	120 ohm
Sıcaklık aralığı:	PUR: -40 °C ila +80 °C PVC: -10 °C ila +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve AWG boyutu	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
PUR					
2170344	UNITRONIC® BUS DN THICK FD P	1x2xAWG18 + 1x2xAWG15	12,2	94	184
2170345	UNITRONIC® BUS DN THIN FD P	1x2xAWG24 + 1x2xAWG22	6,9	33,4	67,7
PVC					
2170346	UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y	1x2xAWG18 + 1x2xAWG15	12,2	94	195
2170347	UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y	1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22	6,9	33,4	69,8