


PROFINET uygulamalar için HITRONIC® PCF kablolar

B veya C tipi PROFINET kullanımı için çiftli kablo tipi, PVC veya PUR kaplamalı PCF

PROFINET uyumlu Tip B ve C optik kablolar, 2K200/230 PCF ikiz kablo, renk kodlu J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

Bilgi

PROFINET uyumlu- Tip B veya Tip C
Doğrudan konnektör montajı için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Isı dayanımlı



Düşük ağırlık



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Enerji zinciri

Faydalar

500m kadar optik veri iletimi

İşlemesi kolay

Dış alanlarda interferans yok

Topraklama problemi yok

Doğrudan konnektör montajı için uygun

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

PROFINET uygulamalar için HITRONIC® PCF kablolar**Uygulama alanı**

PCF Dupleks kablo, endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için

PROFINET / Industrial Ethernet

100 Mbit/s: maks. 100 m kablo uzunluğu

PROFINET B tipi:

Sabit döşeme için

PROFINET C tipi:

Hareketli uygulamalar (güç zincirleri) için

Ürün özellikleri

PVC dış kılıflı kablo versiyonu : Endüstriyel ortamlarda ki standart uygulamalar

PUR dış kılıflı kablo versiyonu: Endüstriyel ortamlarda yüksek mekanik veya kimyasal direnç

PNB - PROFINET-Tip B

PNC - PROFINET-Tip C

FD - Son derece esnek (güç zincirleri)

Norm referansları / Onaylar

28055702: c(UL) us sertifikasyon (OFNG 75 °C)

PUR versiyonu: IEC 60811-2-1 ve DIN EN 50363-10-2 uyarınca yağa dayanıklı

Ürün yapısı

PVC kılıf ile Renk kodlu, sıkı-tamponlu PCF alt kablo

Sub kablosu dış çapı: 2,2mm

Gergi olarak aramid iplikler

Dış kılıf malzemesi PUR veya PVC (ürün açıklamasına bakınız)

Dış kılıf rengi: yeşil (6018 RAL)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar:

Fiber tüp: 0,5 mm tekli kablo: 2,2 mm

Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu:

Siyah, turuncu (işaretleli baskı)

Fiber tipi:

PCF - K200/230

PCF - Polymer Cladded Fibre (plastik dış kaplamalı cam elyaf)

Minimum bükülme yarıçapı:

teknik dökümana bakınız

Standart tanımlama:

J-V(ZN)YY 2K200/230

J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex

J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Optik fiber tipi:

Damar malzemesi: cam

Kılıf malzemesi: floropolimerler

İzin verilen çekme kuvveti:

veri formuna bakın

Sıcaklık aralığı:

bkz. veri formu

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

PROFINET uygulamalar için HITRONIC® PCF kablolar

Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

PROFINET uygulamalar için HITRONIC® PCF kablolar

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
28052702	HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC	200/230 PCF	2	7,2	55
PCF DUPLEX - PROFINET Tip C					
28351702	HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR	200/230 PCF	2	8,8	71
28352702	HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC	200/230 PCF	2	8,8	76

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

PROFINET uygulamalar için HITRONIC® PCF kablolar