

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

Farklı uygulamalar için INTERBUS iletkenleri

Uzak + uzak veriyolu kablosu yalıtımı. PUR dış kaplama, halojensiz, alev geciktirici, damar tanımlama kodu: DIN 47100. -30°C ila +80°C sıcaklıklar için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Modele bağlı olarak:
sabit döşeme
çok esnek uygulama
dış mekana ve toprağa döşenebilir

Uygulama alanı

Uzak veriyolu/kurulum veriyolu kablosu

Ürün özellikleri

UNITRONIC® BUS IBS
sabit döşeme
UNITRONIC® BUS IBS Combi
enerji beslemesi ile
UNITRONIC® BUS IBS A
UL sertifikalı
UNITRONIC® BUS Yv
dış mekana ve toprağa döşenebilir
UNITRONIC® BUS Yv Combi
enerji beslemeli
UNITRONIC® BUS IBS FD P
çok esnek kullanım
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

enerji beslemesi ile
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
UL sertifikalı

Norm referansları / Onaylar

Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası
DIN EN 61158'e göre

Ürün yapısı

bkz. veri formu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi:	(güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci:	bkz. Veri föyü
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 8 x dış çap Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi:	Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans:	100 ohm
Sıcaklık aralığı:	UNITRONIC® BUS IBS Sabit döşenmiş: -30 °C ila +80 °C Hareketli: -5 °C ila +70 °C UNITRONIC® BUS IBS FD P Sabit döşenmiş: -40 °C ila +80 °C Hareketli: -30 °C ila +70 °C UNITRONIC® BUS IBS Yv Sabit döşenmiş: -40 °C bis +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
INTERBUS, Phoenix Contact GmbH & Co'nın tescilli ticari markasıdır.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına mm ²	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Sabit döşeme					
2170206	UNITRONIC® BUS IBS	3 x 2 x 0.22	7,2	37	72
2170208	UNITRONIC® BUS IBS P COMBI	3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0	7,9	60	85
Sabit döşeme - dış mekana ve toprağa döşenebilir					
2170207	UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI	3 x 2 x 0.22	9,3	37	94
2170217	UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI	3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0	9,4	60	128
Sabit döşeme için - UL CMX sertifikalı					
2170209	UNITRONIC® BUS IBS A	3 x 2 x 0.22	7,2	37	72
Çok esnek uygulama için					
2170216	UNITRONIC® BUS IBS FD P	3 x 2 x 0.25	7,9	39	64
2170218	UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI	3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0	7,9	62	92
Çok esnek uygulama - UL (CMX) sertifikalı					
2170818	UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A	3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0	7,9	62	92

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD