

UNITRONIC® BUS IS

Tarım araçlarında kullanım için ISOBUS kablolar

Zirai araçlarda veri aktarımı. Yağ, benzin, dizel ve UV ışınlarına karşı dayanıklı. ISO 11783-2:2012'ye uygun. -40°C ila +85°C sıcaklıklar için

Bilgi

Lapp Kabel, AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation'ın (Tarım Endüstrisi Elektronik Derneği) bir üyesidir



Dış kullanım için uygun



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Tarımsal araçlarda kullanım için ISOBUS standardına uygun kablo (ISO 11783-2).
HİBRİD: data + güç kaynağı için kablo

Uygulama alanı

Dış mekân uygulamaları için
Traktör ve çekilen makineler için bağlantı kablosu

Ürün özellikleri

IEC standardı 60332-1 uyarınca alev geciktirici
UV ışınlarına karşı dayanıklı
Yağ, benzin ve dizele karşı dayanıklı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS IS

PUR (poliüretan) varyasyon, daha yüksek dayanıklılık

Norm referansları / Onaylar

ISO 11783-2:2012

Ürün yapısı

IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken

4x 0,5 mm² (kırmızı, sarı, siyah, yeşil)

2x 2,5 mm² (kırmızı, siyah)

2x 6 mm² (kırmızı, siyah)

Dış kaplama: PUR ve PVC, siyah (RAL 9005)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi:

60 V

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 10 x dış çap

Flexing: 15 x outer diameter

Test gerilimi:

0,5 mm - 2,5 mm² damar / damar = 1,5 kV;

6 - 10 mm² damar / damar = 2,5 kV

Karakteristik empedans:

Karakteristik empedans: 75 ohm

Sıcaklık aralığı:

PUR: -40 °C ila +85 °C

PVC: -30 °C ila +85 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS IS

Ürün kodu	Ürün tanımı	Damar /çift sayısı ve iletken başına mm ²	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)
PUR				
2170561	UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5	2x6+2x2,5+1x4x0,5	15,6	182,4
PVC				
2170560	UNITRONIC® BUS IS PVC	2x6+2x2,5+1x4x0,5	15,6	182,4