JE-Y(ST)Y...BD

Endüstriyel elektronik uygulamaları için statik ekranlı tesisat kablosu

Endüstriyel elektronik üniteler için JE-Y(ST)Y...BD tesisat kablosu, VDE 0815, PVC, katı iletken, çiftler halinde, kablo paketi olarak döşeme, perdelenmiş/statik folyo, sabit kullanımlar için

Bilgi
DIN VDE 0815 uyarınca



Parazit sinyalleri

Faydalar
Uygun maliyetli kurulum için ideal, örn. izolasyon yer değiştirme teknolojili (IDC) bağlantılar.
Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı
Endüstriyel kontrol sistemlerinde, ölçüm, alarm verme ve veri uygulamalarında gerektiği şekilde sabit kurulum için bağlantı kablosu
Endüstriyel elektronik
Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için

Ürün özellikleri
2-çift versiyon (2 x 2 x 0,8) yıldız dörtlü olarak bükülmüştür
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
JE-Y(ST)Y...BDEB: Kendinden güvenlikli devrelerde (i tipi koruma - içsel emniyet) IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, bölüm 16.2.2' e gör

Norm referansları / Onaylar
DIN VDE 0815
tip JE-Y(ST)Y...BD uyarınca

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

JE-Y(ST)Y...BD

Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken
PVC'den damar izolasyonu
2 damar çift haline ve 4 çift demet haline burulmuştur
Folyo sarma,
bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmden yapılmış statik ekranlama
PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0815 uyarınca, bkz. Ek T10
Ortak kapasite:	maks. 100 nF/km
Kuplaj:	yakl. 200 pF/100 m
Endüktivite:	yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü:	Tek tel (tek telli iletken) 0,8 mm: 0,50 mm²
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 6 x dış çap
Test gerilimi:	Damar/damar: 500 V Damar/ekran: 2.000 V
Döngü direnci:	maks. 73,2 Ohm /km
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

JE-Y(ST)Y...BD

Ürün kodu	Damar sayısı ve kablo çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
JE-Y(ST)Y...BD				
0034190	2 x 2 x 0.8	6	25	60
0034191	4 x 2 x 0.8	8,5	45	96
0034192	8 x 2 x 0.8	11	85	158
0034193	12 x 2 x 0.8	13	126	225
0034194	16 x 2 x 0.8	14,5	166	290
0034195	20 x 2 x 0.8	16	206	350
0034197	40 x 2 x 0.8	22	407	660

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16