UNITRONIC® LiYY A

UL/CSA tarafından tanınan DIN 47100 uyarınca renk kodlu data kablosu

UNITRONIC® LiYY A: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100 renk kodlu, UL CSA AWM, esnek (0,34mm² Maxi TERMI-POINT®), alev geciktirici, cihaz denetimi

Bilgi
UL and CSA onaylı tipler
Diğer ölçüler/renkler istek üzerine



Faydalar
Çeşitli uygulamalar için

Uygulama alanı
UL/CSA sertifikasının gerekli olduğu Kuzey Amerika pazarı ve ülkelerinde kullanılan makine,araç ve işletmelerin kablolanması için
Kuzey Amerika pazarı için

Ürün özellikleri
IEC 60332-1-2,
UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar
UL AWM Style 2464
CSA AWM I/II A
UL File No. E63634

Ürün yapısı
Kalay kaplı bakır tellerden üretilmiş çok telli iletken
PVC'den damar izolasyonu
PVC özel karışım dış kaplama Dış kaplama rengi: Koyu gri

Teknik Veri

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® LiYY A

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın
İletken bükümü:	AWG kablo ölçüleri, 7 veya 19 tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 4 x Dış çap
Nominal gerilim:	UL/CSA: 300 V
Test gerilimi:	1500 V
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5°C ila +70°C (UL: +80 °C) Sabit tesisat (IEC): -40°C ila +80°C UL: maks. +80°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: Makara 152 m; Varil 305 m
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

UNITRONIC® LiYY A

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Damar sayısı X AWG kesit	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LiYY A				
0022403	3 x AWG26/7	3,8	4,2	18
0022404	4 x AWG26/7	4	5,6	23
0022405	5 x AWG26/7	4,3	7	25
0022408	8 x AWG26/7	5,1	11,2	34
0022412	12 x AWG26/7	5,8	16,8	47
0022416	16 x AWG26/7	6,3	22,4	58
0022421	21 x AWG26/7	7	29,4	63
0022502	2 x AWG24/7	4	4,6	20
0022505	5 x AWG24/7	4,8	11,5	32
0022508	8 x AWG24/7	5,7	18,4	46
0022512	12 x AWG24/7	6,6	27,6	64
0022602	2 x AWG22/7	4,8	6,8	32,8
0022603	3 x AWG22/7	5	10,2	35
0022604	4 x AWG22/7	5,4	13,6	45,9
0022605	5 x AWG22/7	5,9	17	55,8
0022607	7 x AWG22/7	6,4	23,3	68,9
0022608	8 x AWG22/7	6,9	27,2	75,5
0022612	12 x AWG22/7	8,2	40,8	103
0022616	16 x AWG22/7	9,1	54,4	131,2
0022624	24 x AWG22/7	11,6	81,6	190
0022632	2 x AWG20/7	5,3	11,2	40
0022642	2 x AWG19/19	5,6	15	48

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16