

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Hariçte ve yer altında kullanım için çift dış kaplamalı CAN veriyolu kablosu

ISO 11898'e uygun CAN tabanlı iletişim için, doğrudan gömme, açık mekan uygulamaları. Sağlam, UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklı, -40°C ila +80°C arası sıcaklıklar için

Bilgi

Doğrudan gömmek için uygun



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Solar enerji



Dış kullanım için uygun



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Sağlam



UV-dayanım

Faydalar

ISO 11898 uyarınca CAN iletişimi için uygun

Koruyucu hortum olmadan monte edilebilir, son derece sağlam çift kılıflı yapıdadır

Pürüzlü, UV dayanıklı ve hava koşullarına karşı dayanıklı

Yaygın kullanılan konnektörler için uygun iç kılıf çapı

Uygulama alanı

CANopen gibi CAN tabanlı iletişim sistemleri için kullanılabilir

Doğrudan gömmek için uygun

Dış mekân uygulamaları için

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Ara sıra hareketleri olan sabit tesisatlar veya uygulamalar için

Ürün yapısı

Bakır bükümlü 7x0,32

Damar yalıtımı: PE

Genel ekranlama : Kalay kaplı bakır örgü ile

İç kaplama: PVC, mor RAL (4001), dış çap: 7,1 mm

Dış kaplama: PE, siyah RAL (9005), dış çap: 9,0 mm

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Ortak kapasite:

(1 kHz): maks. 40 nF/km

Pik çalışma gerilimi:

300 V (güç uygulamaları için değil)

İletken direnci:

(Döngü): maks. 74 Ohm /km

Minimum bükülme yarıçapı:

Esnek kullanım: 8 x Dış Çap

Sabit Tesisat: 4 x Dış Çap

Test gerilimi:

Damar/damar: 1.500 V rms

Karakteristik empedans:

120 ohm

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Ürün kodu	Ürün tanımı	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
2170500	UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5	4 x 1 x 0,5	9	41,8	91