

J-Y(ST)Y...LG İç Ortam Kablosu

DIN VDE 0815 uyarınca tesisat kablosu

Telekomünikasyon/bilgi işleme sektörü için J-Y(ST)Y...LG kapalı mekan tesisat kablosu, katı iletken/sabit kullanım, katmanlı bükümlü, statik folyo, VDE 0815



Parazit sinyalleri

Faydalar

İç mekan telefon kabloları, analog veya dijital sinyaller aktarır

Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir

Bükümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

Elektronik ve ölçüm, kontrol ve alarm uygulamalarında kullanım için bağlantı kablosu

Haber ve iletişim uygulamalarında aşağıdaki bağlantılar kurulabilir: telefon, faks, teleks, posta hizmetleri için standart modemler; hırsızlık ve yangın alarm sistemleri (bkz. yangın alarm kabloları); iletişim ve çağrı sistemleri; erişim kontrolü, zaman ve veri kontrol sistemleri

Sabit tesisatlarda ve alçı altında kuru ve ıslak iç mekanlarda kullanılabilir

Ürün özellikleri

2-çift versiyonlar = yıldız dörtlü kablo tasarımı

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

DIN VDE 0815

tip J-Y(ST)Y...LG uyarınca

Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken

PVC'den damar izolasyonu

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

J-Y(ST)Y...LG İç Ortam Kablosu

Çiftler halinde bükülmüş damarlar,
çiftler birlikte bükülmüştür,
kablo damarı üzerinde sarma folyo,
statik ekran bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filminden yapılmıştır
PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0815 uyarınca, bkz. Ek T10
Kuplaj:	(800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
İletken kesiti:	0,6 mm: 0,28 mm ² 0,8 mm: 0,50 mm ²
Kablo zayıflatma/zayıflatma:	0,6 mm: 1,7 dB/km 0,8 mm: 1,1 dB/km
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 10 x dış çap
Test gerilimi:	Damar/damar: 800 V Damar/ekran: 800 V
Döngü direnci:	0,6 mm: maks. 130 ohm/km 0,8 mm: maks. 73,2 ohm/km
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

J-Y(ST)Y...LG İç Ortam Kablosu

Ürün kodu	Çift damar sayısı	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
J-Y(ST)Y...LG bakır iletken 0,6 mm				
1591301	2	5,5	13	40
1591302	3	6,3	18	50
1591303	4	6,7	24	60
1591304	5	7,2	30	70
1591305	6	7,5	35	80
1591306	8	8	46	90
1591307	10	9	58	110
1591308	12	9,5	71	130
1591310	16	10,5	93	160
1591311	20	11	116	190
1591312	24	11,5	139	220
1591313	30	13	172	280
1591315	50	17	286	430
1591318	100	23	568	850
J-Y(ST)Y...LG bakır iletken 0,8 mm				
1591500	1	6	11	40
1591501	2	7	21	60
1591502	3	8,5	31	80
1591503	4	9	41	100
1591505	6	10,5	62	140
1591506	8	11,5	82	170
1591507	10	13	102	220
1591508	12	14	123	250
1591511	20	16,5	204	380

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16