

UNITRONIC® BUS CAN M12

DeviceNet/CANopen kablo: Serbest iletken ucunda M12 konnektörlü

Esnek kullanım için (güç zinciri) PUR (halojensiz) dış kaplamalı, sağlam, önceden hazırlanmış DeviceNet kablosu M12 (A kodlamalı). Ekranlı tip.

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



DeviceNet CANopen



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Enerji zinciri

Faydalar

Saha Bus tesisatları, sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Sağlam tasarım

Uygulama alanı

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ürün özellikleri

5-damar DeviceNet/CANopen kablo, ekranlı

M12 konnektör, hızlı kilit sistemi ile A-kodlu

Enerji zincirleri için uygun

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN M12

Norm referansları / Onaylar

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Ürün yapısı

İletken kesitleri : Sinyal: 2 x 0.25 mm² Güç 2 x 0.34 mm² Drain teli: 1 x 0.34 mm²

Damar renkleri kırmızı/siyah, mavi/beyaz

Dış kılıf: PUR halojensiz, mor

Outer diameter: 6.7 mm

Ekranlı versiyon

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Koruma sınıfı:

IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Fixed installation -40 °C to +80 °C

Flexing -20 °C to +70 °C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS CAN M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Pin sayısı	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Plug						
22260789	AB-DN-M12MS-2,0PUR	2	5	düz	60	1
22260790	AB-DN-M12MS-5,0PUR	5	5	düz	60	1
22260791	AB-DN-M12MS-10,0PUR	10	5	düz	60	1
22262004	AB-DN-M12MA-2,0PUR	2	5	açılı	60	1
Soket						
22260792	AB-DN-2,0PUR-M12FS	2	5	düz	60	1
22260793	AB-DN-5,0PUR-M12FS	5	5	düz	60	1
22260794	AB-DN-10,0PUR-M12FS	10	5	düz	60	1

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16