UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Çift bükülü damarları ayrı ekranlı, ayrıca genel ekranlı data kablosu

UNITRONIC® CY PiDY (TP): Düşük frekanslı veri kablosu, esnek, PVC, perdelenmiş, bakır sarma perdelenmiş bükümlü çift, iç kaplama, gri, IEC alev geciktirici

Bilgi
PiDY = Bakır tel sargılı ve PVC kılıflı çiftler



Parazit sinyalleri

Faydalar
Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Özel ekranlı çiftler ve genel ekran, elektriksel paraziti en aza indirir

Uygulama alanı
Kablo yüksek seviyede elektromanyetik interferans olan alanlarda kullanılmalıdır
Data prosesleri, proses kontrol sistemleri, makineyle işleme merkezleri, güvenlik sistemleri ve elektronik devreler
Değişen frekans ve gerilim ya da hassas sinyalleri olan iletim için uygun
Sabit tesisatlar ve esnek kullanım için
Kuru ve nemli ortamlar

Ürün özellikleri
Kablo birden fazla ekranlamaya rağmen esnek kalır
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar
VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı
Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm

Son durum (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

PVC'den damar izolasyonu
Çift olarak bükülmüş damarlar
Çiftler üzerinde bakır ekran
Ekranlı çiftlerin üzerinde PVC iç kılıf
Kalaylı bakır örgü
PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite:	C/C: yaklaşık 120 nF/km C/S: yaklaşık 160 nF / km
Endüktivite:	yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü:	Büklümlü iletken, ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 6 x dış çap
Döngü direnci:	< 160 Ohm/km
Karakteristik empedans:	Yaklaşık 65 Ohm
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Damar ve kesit mm^2	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® CY PiDY (TP)				
0034250	2 x 2 x 0.25	9,3	59,6	112
0034251	3 x 2 x 0.25	9,8	72,7	136
0034252	4 x 2 x 0.25	10,7	88,2	168
0034253	5 x 2 x 0.25	11,7	103,8	201
0034254	6 x 2 x 0.25	13,1	125,7	244
0034256	8 x 2 x 0.25	15,7	161	325
0034257	10 x 2 x 0.25	16,9	186,8	342
0034258	12 x 2 x 0.25	17,4	239,5	416
0034259	16 x 2 x 0.25	19,3	316,7	542

Son durum (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16