

UNITRONIC® LiYY (TP) BK

Veri kablosu, çift halinde demetli, DIN 47100 renk kodu, siyah/UV ışınlarına karşı dayanıklı/dış mekanda kullanım

UNITRONIC® - Makine ve tesis yapımında, ölçüm, kontrol ve ayar teknolojisinde ve dış mekanlarda (siyah kaplama) kullanım için çiftler halinde demetli PVC veri kablosu DIN 47100

Bilgi

Çok yönlü kullanım için klasik ürün - siyah

TP = bükülmüş çift

UV ışınlarına karşı dayanıklı/ dış mekanda kullanım



Dış kullanım için uygun



UV-dayanım

Faydalar

Bükülmüş çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Avrupa standartlarına göre dış mekanda kullanım

Uygulama alanı

Kuru ve nemli ortamlar

Avrupa standartlarına göre dış mekanda kullanım

Ürün özellikleri

Dekuplaı azaltmak için çiftler halinde bükülmüş. Sonuç olarak, ek ekranlama çoğu zaman gerekli değildir.

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

EN 50525-1 uyarınca UV ışınlarına karşı dayanıklı

Ozon dirençli

Norm referansları / Onaylar

VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm

PVC'den damar izolasyonu

TP yapısı

PVC dış kaplama

Dış kaplama rengi: siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYY (TP) BK

Damar tanımlama kodu:	ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Ortak kapasite:	DIN 47100, Ek T9'a bakın
Endüktivite:	Yaklaşık 120 nF/km
İletken bükümü:	yaklaşık 0.65 mH/km
Minimum bükülme yarıçapı:	İnce bakır tel bükümler
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: 10 x dış çap Sabit tesisat: 4 x Dış çap
	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® LIYY (TP) BK

Ürün kodu	Damar ve kesit mm ²	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
1030400	2 x 2 x 0.14	4,5	5,4	25
1030401	3 x 2 x 0.14	5	8	32
1030402	4 x 2 x 0.14	5,6	10,7	38
1030403	5 x 2 x 0.14	5,8	13,4	45
1030404	6 x 2 x 0.14	6,3	16,1	51
1030405	10 x 2 x 0.14	8,1	26,9	77
1030407	16 x 2 x 0.14	9,2	43	110
1030408	2 x 2 x 0.25	5,7	9,6	38
1030409	3 x 2 x 0.25	6,3	14,4	48
1030410	4 x 2 x 0.25	7	19,2	59
1030411	6 x 2 x 0.25	7,9	28,8	80
1030412	8 x 2 x 0.25	9,3	38,4	98
1030413	2 x 2 x 0.5	7,3	19,2	72
1030414	3 x 2 x 0.5	8,1	28,8	83
1030415	4 x 2 x 0.5	8,8	38,4	115
1030416	8 x 2 x 0.5	12,3	76,8	206
1030417	10 x 2 x 0.5	13,3	96	247